

## Vantaggi

- \* Barra laser importata da USA o Germania Dilas.
- \* Più di 40 milioni di scatti, più di 3 anni non è necessario cambiare la nuova maniglia.
- \* 3 onde 1064 nm 808 nm 755 nm, 3 in 1 è possibile utilizzare tutti i tipi di pelle
- \* Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni
- \* Manico medico con dimensioni del punto 12 \* 24 mm, 12 \* 36 mm, soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
- \* Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il funzionamento della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
- \* Lunga durata: 40 milioni di scatti

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



## Visualizzazione della maniglia

1200w, 1800w grande potenza per libera scelta

Dimensioni spot 12\*24 o 12\*36 mm

- \* Manico medico da 350 g, peso leggero, trattamento scorrevole rapido gratuito
- \* Con indicatore luminoso, per mostrare le condizioni di lavoro (sulla macchina e sulla maniglia), utilizzare in sicurezza



### 1. Raffreddamento del platino ghiacciato

- \* Accendi la macchina, raffredda immediatamente, depila immediatamente
- \* Buon raffreddamento della durata della maniglia più lunga
- \* Effetto depilazione indolore con ghiaccio reale

## 12\*24mm or 12\*36mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



### 2. Uso sicuro su tutti i tipi di pelle

1. Alex 755nm per pelli chiare

- 2. Speed Diode 808nm per la pelle gialla
- 3. Long Pulse 1064nm per pelli più scure



### 3. Effetto del trattamento

**Hair removal comparison**

The real picture taken by the customer  
 Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### visualizzazione 4. Screen Programma macchina

1. Grande schermo da 14 pollici, tocco rapido
2. Maschio e femmina, 6 parti del corpo, 6 tipi di pelle che impostano il software intelligente
3. 6 opzioni di lingua, è possibile aggiungere la tua lingua madre
4. Servizio di programma OEM gratuito (logo/sistema...)

### 5. Servizio OEM / ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

### visualizzazione 6. Certificate

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS

## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification, product testing certification, product patent authority,



R & S design Team di progettazione e sviluppo dagli Stati Uniti e dalla Germania. Linea di produzione standard. Linea di produzione matura certificata e testata e team di ispezione qualità. Ciò a cui teniamo di più è che i prodotti di alta qualità sono lo standard per mantenere la cooperazione.

# SHIPPING

Welcome to visit our factory



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month