



Diode laser hair removal

*Big Power: 1200w 1800w
Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm
For different skin type: white, brown, black*

15 anni di fabbrica, 2 anni di garanzia, 102 paesi, oltre 60.000 clienti
MLKJ—Semplifica la tua attività di bellezza



Facial TIP! ***diode laser hair removal*** ◆◆◆

Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm




Epilazione con laser a diodi

Tratta facilmente aree normalmente difficili da raggiungere!

Portata migliorata

Questa testa facciale unica ti consente di raggiungere aree di difficile accesso come orecchie, naso e interlining, tra gli altri.

ICE con punta fredda in Zaffiro, protegge l'epidermide mantenendo il calore nel derma, dove si trovano i follicoli




Vantaggi

1. 3 onde 1064nm Diodo 808nm 755nm, 3 in 1 tutti i tipi di pelle possono essere utilizzati
Elevata potenza: NUOVA maniglia da 1000 W/1200 W/1600 W per le opzioni
2. Grande dimensione del punto 15 * 25 mm, 12 * 35 mm soluzione per la depilazione del viso e del corpo!
3. Sistema di raffreddamento: esclusivo sistema di raffreddamento Dual-TEC, più efficace per garantire il lavoro della macchina tutto il giorno, 24 ore senza tempi di inattività.
4. Lunga durata: doppia garanzia di supporto vitale

Più nuovo 100w ogni barra, nuova impugnatura aggiornata, peso 350g, trattamento facile da eseguire.

8bar 800w; 10bar 1000w; 12bar 1200w; 16bar 1600w



Epilazione con laser a diodi:

»»Sicurezza: nessuna scottatura della pelle, nessun danno alla pelle e alle ghiandole sudoripare, nessuna cicatrice, nessun effetto collaterale.

»»Veloce: spot di grandi dimensioni 12*38 mm², trattamento efficace e rapido su un'ampia area di trattamento

»»Depilazione permanente: rimuovere tutto il pelo su tutti i tipi di pelle, compresa la pelle abbronzata.

»»Temperatura del cristallo: ~ 5-3 °C, riduce il dolore e aumenta il senso di comfort durante il trattamento.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier

The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

1. Depilazione indolore , nessun effetto collaterale. 2. Forte potere, la Germania ha importato il modulo del diodo laser, 10 bar, 12 bar, 16 barre disponibili.
3. Grande dimensione del punto 12*20 mm or 12*35 millimetri, per una rapida depilazione.
4. Miglior sistema di raffreddamento: aria acqua condensatore a semiconduttore TEC, la temperatura dell'acqua può essere controllata tra 26°C—28°C, 24 ore di funzionamento continuo.



- 755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
- 808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
- 1064 nm for black skin (black hair removal)


Gestire una lunga durata 20-40 milioni di scatti

Velocità 808 nm: Lunghezza d'onda standard d'oro per tutti i tipi di capelli

Alessio 755nm: Specifico efficace per capelli biondi, capelli fini

Impulso lungo 1064 nm: Specifico efficace per la pelle scura e abbronzata

migliore qualità ipl shr opt laser / nd yag / prezzo della macchina per la depilazione laser ad alessandrite



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Adatto per la depilazione con laser a diodi su tutta la pelle del corpo
Buon effetto della depilazione laser a diodi

Modellolololo	laser a diodi 808nm depilazione laser 1200w
Tipo laser	Laser a diodi 808nm o 755/808/1064 3 onde
Schermo	Sistema touch screen da 14 pollici
Lunghezza d'onda	808 nm o 755/808/1064 nm
scatti	40 milioni di colpi
Energia	10~150 j/cm2, regolabile
Frequenza	1-10Hz
Raffreddamento	Doppio raffreddamento TEC
Energia	3000 W
Dimensione del punto	12*36mm o 12*24mm per scegliere
Voltaggio	110V/60HZ o 220V/50HZ per scegliere
Peso netto	46 kg
Peso lordo	80 kg
Dimensioni della macchina	53*40*105cm
Model	macchina per la depilazione laser

- 1) Lo schermo può aggiungere il tuo proprio logo
- 2) schermo con 6 lingue
- 3) diverse parti del corpo per scegliere, un tocco può iniziare il trattamento

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search Back To Search Results

Establishment:
WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:
[Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.](#)
Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:
Pingping Lv
Floor 3, Building 4,Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:
Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,