

Descrizione dei prodotti

Macchina per la depilazione 1200W 1800W

1. tecnico, adatto a tutti i tipi di pelle e capelli.
2. Maniglie: dimensioni del punto 12 * 24 mm, l'altro 12 * 36 mm
3. Trattamento veloce: frequenza 1-10Hz, barre laser importate dagli Stati Uniti.




Manico della macchina per la depilazione

L'impugnatura da 1,12 * 24 mm può essere utilizzata su piccole parti del corpo, come la depilazione del viso e altri piccoli luoghi.

2,12 * 36 mm può essere utilizzato su grandi parti del corpo, come schiena, braccia e gambe.....

Working Principle



Tripla lunghezza d'onda inclusa: 755 nm 808 nm 1064 nm

755nm adatto per la depilazione della pelle chiara.

808nm adatto per la depilazione della pelle neutra.

1064nm adatto per la depilazione della pelle nera.



We can help you

You will see good results after 3 treatments.

- * Painless
- * Permanent
- * No downtime
- * No side-effects



Visualizzazione sullo schermo



- 1) Grandi dimensioni: touch screen a colori da 14 pollici usato.
- 2) Lingua multipla: tre tipi di opzioni di tipi di pelle, facili da usare.
- 3) Servizio OEM: il tuo logo può essere aggiunto gratuitamente sullo schermo della macchina, accetta la tua lingua speciale.

Product display



Barra laser	La Germania/USA ha importato 8~16 barre
Lunghezza d'onda	755nm 808nm 1064nm
Potenza laser	1200W 1800W
Dimensione del punto	12*24 mm e 12*36 mm
Energia	0-150J/cm ²
Frequenza	1-10Hz
Larghezza di impulso	0-300 ms
Interfaccia operativa	Schermo tattile True Color da 14 pollici
Sorgente elettrica	220V/50HZ o 110V/60HZ

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Perché scegliere noi

- 1) produttore della fabbrica da 14 anni. 13 anni fornitore d'oro in alibaba.
- 2) Buon feedback al 100% da parte di tutti i clienti.
- 3) Team post-vendita che può risolvere facilmente i problemi.



COMPANY PROFILE

Shandong Saint Lancy Laser is a professional beauty device company specializes in the development, production, sales and service of beauty equipment,

- *755+808+1064nm Ice Cooling Diode Laser Series,
- * Newest Soprano ice platinum Titanium Series,
- * multi-function series 2 in 1 , 3 in 1, 6 in 1 series, Elight series,
- * Q Switch ND YAG laser series,
- * Fat lossing :Cryolipolysis, RF series ,Cavitation and so on.

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America ,South America , Europe ,more than 102 countrys ,

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!



14 years factory



2 years warranty



132 countries



60000+ customers



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.



OUR CUSTOMERS



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,