

**Nd yag q switched** מכונת יופי לייזר מקצועית 1064 808 755 דיודות לייזר מכונת הסרת שיער לייזר להסרת קעקועים

## Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently, faster treatment for more profits.



ND YAG handle      Diode laser handle



תצוגת ידית לייזר דיודה

## Suit to any color of skin

Absorbability / Efficient / Melanin

755 NM	808 NM	1064 NM
The Power of Diversity	Up To Speed	Dedicated to Darker Skin
 755nm	 808nm	 1064nm




1. דיודה לייזר טכני, מתאים לכל סוגי העור והשיער.
2. ידיות: גודל נקודה 20\*12 מ"מ, השני 35\*12 מ"מ
3. פסי לייזר מיובאים בארה"ב, 3Hz. טיפול מהיר: תדר 1-10
4. לכל סוגי העור, 7558081064,

## GOOD COOLING EFFECT




treatment head can reach -31.1 degrees





- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

## Clinical Effect



**5 TREATMENT HEADS**  
A solution to a variety of skin problems

532: Remove colored tattoos.  
755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin  
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing  
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows  
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

1064nm (Size Optional) 532nm (Original) 1320nm (Blackface doll) 755nm (Honeycomb) 1064nm (Original)

טכנולוגיית לייזר גבוהה אנד יאג, תקן בינלאומי של ייצור, בדיקה טכנית בהחלט Q-switch. מאבן מיובא, כל הלייזר המוצק, ללא החלפת Q-switch מנגנון קסטה.

**ND YAG ADVANTAGE**

Imported crystal bonding laser rod, best quality, shot more than 1.5 million times  
Counter on the handle, more easy to get the total shot time  
LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.  
5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

הסרת קעקועים, הסרת נבוס אוטה, הסרת גבות שפתיים, הסרת פיגמנטים, הסרת נבוס, הסרת סימני לידה, הצערת עור והלבנת עור

תצוגת מסך

גודל גדול: משמש מסך מגע צבעוני בגודל 14 אינץ'. 1)

2) ריבוי שפה: שלושה סוגים של סוגי עור, קל לתפעול.

ניתן להוסיף את הלוגו שלך על מסך המכונה בחינם, קבל את השפה המיוחדת שלך: OEM: 3) שירות.





מדוע לבחור בנו





# Saint Lancy

We don't just make and sell laser beauty equipment ,  
we also supply and Deliver happiness and beauty.  
It has become the core values deeply rooted in SAINT LANCY  
——Make your beauty business easier!

- 1) יצרן מפעל 16 שנים. ספק זהב 15 שנים בליבאבא
- 2) משלוח ל-180 מדינות ברחבי העולם, משרת 80,000 לקוחות
- 3) משוב טוב מכל הלקוחות. 100%
- 4) צוות לאחר המכירה שיכול לפתור בעיות בקלות



# COMPANY CERTIFICATE



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



**SGS**

SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



**CE**

Italy ECM Certificat



**NQA**  
**13485**

NQA medical system certification



**®**

Trademark  
Registration



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service



# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

**אם יש לך שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלי**