



13 年 經驗 專業 團隊!
 超過 10 年 經驗 的 專業 技術 人員!
 5.0 星 評價 ! 歡迎 參觀 我們的 工廠 或 辦公室 ODM/OEM!

14 inch Screen Size	3000W Input power	1-10HZ Frequency	755nm 808nm 1064nm Wavelength

>>Machine 14-inch large screen
 >>3000W machine power to ensure the treatment effect

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple wavelengths

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,

男人 剃毛 女人 剃毛 男人 剃毛 女人 剃毛 .男人 剃毛 女人 剃毛

>> Long life time More than 40 millions shots

男人 剃毛 女人 剃毛 ,男人 剃毛 女人 剃毛 .



>>Double filters to keep water quality

>>TEC cooling Air Cooling Water CoolingSemiconductor cooling

,男人 剃毛 °C 28-°C26 男人 剃毛 女人 剃毛

24<< hours continues work

>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode,

男人 剃毛 女人 剃毛 .男人 剃毛 女人 剃毛

男人 剃毛 女人 剃毛


>> Long life time More than 40 millions shots

男人 剃毛 女人 剃毛 ,男人 剃毛 女人 剃毛 .



- Safety
- Quick
- Cooling system
- Permanent hair removal
- Best thermostatic water cycle system

□□□□ □□□□



□□□□□□ □□ □□ ,□□□ 350 □□ □□□□□ □□□□□

>>12 piecs or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;

>>Super sapphire touch cooling system ensures painless and comfortable treatment.

1) □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□

□□□□ 6 □□ □□ (2

□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ ,□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ (3!

CERTIFICATE

