

Painless hair removal. For you,for life!



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

பெரிய அளவுக்குள்ளேயே, பின்னர், பின்னர் 808nm?

□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□, □□□□ □□□□ (□.

755 (808nm-1064nm, ,
).
.

0000 0000 ,000 000000 0000000 00000 000000 0000 ,00000 000000 ,0000 00000 0000 (0
000000.

00000000 000000 000000 ,000000 000000 00 00000 0000 0" 36*12 00000 00000 0000 !000 (0.
 000000 000000 000 ,000000 00000000000 000000 000000 000000 0000 000000 000000 (0.

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

808 800nm 800nm 800nm 800nm 800nm 800nm

800nm 800nm 800nm 36*12/800nm 24*12 800nm 800nm 800nm

800nm 800nm I-VI 800nm 800nm 800nm 800nm 800nm ,800nm 800nm

Soprano



755

808

1064

3 Wavelengths

New breakthrough!



360 ° Rotatable

6.8×6.8mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Improved Reach: **360 ° Rotatable**

Easily treat areas that are normally hard to reach,
including the ears, nostrils and glabella.

□□□□□□ □□□□

Treatment Comparison





סדרת סופרנו סופרנו סופרנו
 סופרנו סופרנו ,סופרנו 14 סופרנו סופרנו סופרנו
 סופרנו סופרנו סופרנו סופרנו סופרנו 6 ,סופרנו סופרנו 6 ,סופרנו סופרנו 2
 סופרנו סופרנו סופרנו סופרנו סופרנו ,סופרנו סופרנו סופרנו 6 .3
 סופרנו סופרנו 4 OEM סופרנו/סופרנו/סופרנו/סופרנו) סופרנו...

14inch true touch screen
6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Advantage of: soprano ice laser hair removal machine

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,
Which keep water temperature in 25-28°C, continuous work in summer.
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.
Big spot size 15x25mm, 12*38mm, 1200 w high power to sure fast hair removal.
Italian water pump: more better for the laser water circulate
Painless and no side effect.



14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



1. 我们拥有14年的激光美容设备生产经验，产品远销全球102个国家。
 2. 我们拥有完善的质量管理体系，产品出厂前经过严格检测，确保质量。
 3. 我们拥有专业的研发团队，可根据客户需求定制产品。

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month