

NEW ARRIVAL



The top half of the advertisement features a white medical device with two blue handles labeled 'A' and 'B'. The device has a digital screen and a lightning bolt logo on its front. To the right, a close-up of a person's back shows skin covered in water droplets, suggesting a cooling or sweating effect.

C2 Vertical Magnetic Thin

- ◆ BUILD MUSCLE
- ◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



The bottom half of the advertisement shows the same white medical device on the left. On the right, a man's bare torso is shown, highlighting his abdominal muscles. The background is a light blue with a pattern of small white circles.

C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

איך המכונה הזו עובדת?

הוא מאמץ אלקטרומגנטי פועם בעוצמה גבוהה לבניית שרירים וטונים לבטן, לזרועות, לרגליים ולישבן.
בניית שרירים

ההתכווצויות העל-מקסימליות האינטנסיביות מעוררות את תגובת השרירים. האנרגיה משחזרת את המבנה הפנימי, וגורמת לצמיחה מחודשת של תאי שריר, ליצירת חלבון ושרשראות סיבי שריר. הליך זה מוביל את התוצאות בצפיפות ונפח שרירים גבוהים יותר.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



ניתן לבחור מגוון סגנונות ומפרטים



הסרת שומן


בניית השריר משפרת את שחרור האפינפרין, מה שמביא השפעה ברורה שמובילה לעל-מקסימלית ליפוליזה בתאי שומן. מחזור של שיפור לימפתי

הגלים האלקטרומגנטיים מעוררים את ההמוגלובין, מגבירים את זרימת הדם, מחזור הדם הלימפתי. התהליך מגביר את סילוק תאי השומן המתים באופן טבעי.

עוצמה גבוהה

מבוסס על אנרגיה מגנטית בעוצמה גבוהה, שיכולה לכסות את שרירי השלד הגדולים של גוף האדם, ורמת TeslaSculpt האנרגיה הגבוהה הזו מאפשרת תגובת שריר עם שיפוץ עמוק של המבנה הפנימי שלו.

Work principle



Treatment demonstration



Before and After



גירוי חזק יותר

סליל שכבה כפול יוצר אפקטים אלקטרומגנטיים עמוקים וחזקים יותר בעוצמה גבוהה.

טכנולוגיית קירור נזולי

מצויד באפליקטורים מקוררים בנוזל המאפשרים פעולה לאורך זמן ללא כל בעיית התחממות יתר. 4 אפליקטורי TeslaSculpt גירוי מגנטי לטיפול בכל הבעיות שלך באופן עצמאי או בו זמנית.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

24小時服務熱線
 歡迎來電諮詢