

# DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

1. 755nm 808nm 1064nm 15-20 15-20 .

2. 755nm 808nm 1064nm 15-20 15-20 .

3. 755nm 808nm 1064nm 15-20 15-20 .

4. 755nm 808nm 1064nm 15-20 15-20 .

4. 755nm 808nm 1064nm, 755nm 808nm 1064nm, 755nm 808nm 1064nm, 755nm 808nm 1064nm .

5. 755nm 808nm 1064nm 15-20 15-20 50, 755nm 808nm 1064nm .

755nm 808nm 1064nm

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big 20\*12 □□□□□ □□□□mm, 12\*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment  
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



SPEED 810nm  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



YAG 1064nm  
**For black skin**  
(black hair removal)



## Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal  
It takes 3--5 times to realize  
permanently hair removal



# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



- \* תמיכה ב-4 שפות, 14 שפות נוספות.
- \* תמיכה ב-OEM.
- \* תמיכה ב-12005mm².

## מפרט של מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה

פריט	755nm/808nm/1064nm לייזר דיודה אנכי 755
סוג לייזר	בר לייזר רפואי דיודה לייזר: 10 בר/15 בר
כוחו של כל בר	120w/Bar רפואי עם
מערכת תצוגה	'מסך מגע בצבע אמיתי בגודל 14 אינץ'
אורך גל	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	24*12mm²/12*36mm² רפואי עם
תוחלת חיים של ידית לייזר	לפחות 40 מיליון יריות
אנרגיה	(אופציונלי /cm²) מתכוונן (עד 150 J/cm² 10-150)
משך הדופק	מתכוונן 30 ~ 400ms
תדירות	1.0-10 הרץ;
מערכת קירור	קומפרסור אוויר סגור זרימת מים
ידיית כוח	1000w/1200w/1600w/1800w
כוח מכונה	4000 וואט
מקור חשמל	220V/50HZ 110V/60HZ או
טמפרטורת קריסטל	מעלות צלזיוס -20~3
טמפרטורת המכונה	מעלות צלזיוס 24
דרישת חשמל	AC220V/110V 50~60Hz



**15 Years**  
Laser Beauty Device  
**Manufacturer**

## Our Showroom



□□□□□ OEM, ODM : □□□□□□□□  
□□□□ □□ □□□□ -



1. 本公司生產的各種電子產品，均採用優質材料，並經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良，性能穩定。
   
 2. 本公司擁有先進的生產設備和技術，能夠生產各種規格、各種類型的電子產品，滿足客戶的各種需求。
   
 3. 本公司擁有完善的质量管理体系，從原材料採購到生產過程，再到產品出廠，均經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良。
   
 4. 本公司擁有完善的售後服務體系，能夠為客戶提供及時、專業的售後服務，確保客戶滿意。

# Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection of finished products



Product packaging

本公司生產的各種電子產品，均採用優質材料，並經過嚴格的品質檢驗，確保產品質量優良，性能穩定。
   
 24!