



00 000 CE Medical, ISO13485, 00000000
 0000 000000 ,0000000 000000.
 000000 00 0000 0000 0000 000000 00000 0000 0000 00000000 0000.
 00000 0000000 0000 000000 000000.
 000000 000 0000 000000 000000.
 0000000 0000 0000.
 0 00000 ,000000 00000000 0000000 000000-YouTube 00000000.



0000 0000

000000 0000 0000 0000000 00000 Ice Platinum

1. .0000000 0000 0000 000 000000 ,0000 000000
1000 :000000 .2W 1200 00W, 0" 35*12 0000 ,0" 20*12 000 0000 0000

1-10 秒 : 0.3Hz, 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

1200 秒 : 12 秒 0.4W TEC , °C24 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" , 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

1000 秒 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system hair remover laser



0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

. 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong 0.1" 0.1" 0.1" 0.1"

1200<<W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.




Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

意大利水循环系统，可以保持机器连续工作24小时不停机。

意大利水循环系统，可以保持机器连续工作24小时不停机。

意大利水循环系统，可以保持机器连续工作24小时不停机。



0000 000000

00000000 00000000 00000 0000000 0000000 00 0000

.00000000 00 '00000 12.4 :0000 0000 (1

.000000000 00000 6 (2

000000 00000000 0000000 0000 0000 00 0000 0000 00 00000 0000 ,00000000 0000 (3

0000000

0000000000 00000000 00000 0000000 0000000


RF 1200W	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
RF 1200W	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
RF 1200W	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
RF 1200W	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
Energy	10~150 j/cm ² , 10~150 j/cm ²
RF 1200W	40 ~ 800ms 10~150 j/cm ²
Frequency	1~10Hz
	TEC 1200W
	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
	RF 1200W, 101000 J/cm ² , 1200W, 1200W
	12*20 35*12, 12*20
	-10~3 10~150 j/cm ²
	AC220/110V, 50/60HZ

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



RF 1200W

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.





公司 **mingliangkj**:

1-公司.Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd (公司简称:MLKJ) 公司成立 15 年

主要生产 各种 电子产品 各种 电子产品 各种 电子产品 .2

主要生产 各种 电子产品 各种 电子产品 ,各种 电子产品 各种 电子产品 .3.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service