



1. 10000 10000 1000000 100000.
2. 10000 100000 10000 100000 40,000,000 ,100000000 10000 100 100000000 100000000 1000000 1000000
3. 10000 ,1000000 10000 ,10000 ,10000 ,10000
4. 1000000 10000 10000 100000 100000
5. 10000 10000 6 10000 5.14.0 1000000 1000000 100000000 10000 10000.
6. 1000000 1000000 100 10000 100000 ,100000000 10000 100000000 100000



24 小時服務熱線 **TEC** 專業團隊為您提供專業諮詢及服務。

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system hair remover laser



- 1) 10 .ספרות ספרות 10-40 ,ספרות 16 /ספרות 12 /ספרות
.ספרות ספרות ספרות ס"מ 35*12 / ס"מ 20*12 ספרות ספרות (2
ספרות ספרות ספרות ,ספרות ספרות ספרות ספרות ספרות (3.
4) ספרות ספרות ספרות ספרות ספרות ספרות .
5) ספרות ספרות ספרות 350 ספרות ספרות ספרות .



1 minute
and you're done

35mm {

FASTER



□□□ □□□□□

**Standardized
production**



**Professional
Production R & D
Sales Department**



**Mass production
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE dedign



LOGO design



SYSTEM design



CERTIFICATE DISPLAY

