




I

755 nm



II

808 nm



III


1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

□□□□ □□□□□

1. □□□□□ 40,000,000 ,□□□□□□□ □"□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□
2. □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
3. □□□□□ □□□□□□ □□□□□

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



755 nm 808nm 1064nm, 755nm 808nm 1064nm, 755nm 808nm 1064nm, 755nm 808nm 1064nm.

755nm .(755nm/1064nm) 755nm 808nm 1064nm

808nm .(808nm) 755nm 808nm 1064nm

1064nm 755nm 808nm) 755nm 808nm 1064nm).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

□□□□ □□□□□□







型 号	808V29
波 长	808 nm 755/808/1064 nm 3 波长
脉 宽	4 '脉宽 14 脉宽K 脉宽
脉 率	755/808/1064
脉 宽	20-40 脉宽
脉 宽	10~150 j/cm2, 脉宽
脉 宽	1-10HZ
脉 宽	脉宽
脉 宽	3500W
脉 宽	12*24 脉宽 36*12 脉宽
脉 宽	110V/60HZ 220 V/50HZ 脉宽
脉 宽	95 脉宽
脉 宽	105 脉宽
脉 宽	53*40*105 脉宽

125*56*70.4
125*56*70.4

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4

125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4

125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4 125*56*70.4

* 14.0

* 14.0

* 14.0

* 14.0-scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



000000 000000 0000
 000 0000000 000 000 0000000 000000 0000 00 000000 00000000 00000 0000
 000 000000 000000

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



我们 拥有 14 个 国家 专利!

13 个 国家 专利 证书

我们 拥有 CE 证书 和 TUVcertificates 证书

我们 拥有 & OEM

我们 拥有

我们 拥有 14 个 国家 专利 , 13 个 国家 专利 证书 , 我们 拥有 CE 证书 和 TUVcertificates 证书 和 & OEM 证书!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service