

להיפטר משיער לא רצוי הוא נושא עתיק יומין, כאשר הסרת שיער לטווח ארוך היא מאתגרת במיוחד. פתרון חד פעמי להסרת שיער יעילה באמת, EXFU שיטת הסרת שיער בלייזר.



יתרון של 1064 808 755 דיודה מכונת הסרת שיער בלייזר

1) השתמש בִּלְשׁ מעבה, יש לו אפקט קירור טוב יותר, ודא שהמכונה עובדת ברציפות על 24 שעות, אפילו בקיץ.

2) שימוש איטליה משאבת לחץ גבוה מיובאת, אורך חיים ארוך יותר ב-40,000,000

3) 2 מסננים, 1 מסנן לריכוך מים, 1 מסנן לטומאה נפרד.

4. הספק גבוה 3000 וואט, אנרגיה חזקה, קבל אפקט הסרת שיער טוב



360 degree bidirectional rotation

—
No need to drag, easily rotate various angles
Rotating without winding, the operation is more convenient




הסרת שיער בלייזר דיודה במחיר הנמוך ביותר במפעל החדש ביותר
HD 4K עיצוב מסך

ניתן לסובב את המסך לתפעול נוח יותר
כפתור התחלה בנגיעה אחת



ניתן להשתמש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, בטוח, ללא כאבים, נוח וקבוע



Cool glow equivalent



דיודות EXFU מכונת הסרת שיער בלייזר מסוג

Painless Freezing Hair Removal



12*24mm² large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



ידית להסרת שיער בלייזר דיודה 1064 808 755

אגודל ספוט 12*20 מ"מ, 10 ברם 1000.

אגודל ספוט 12*35 מ"מ, 12 ברם 1200.

אגודל ספוט 12*35 מ"מ, 16 ברם 1600.

808 Hair Removal treatment pictures



- 1) הסרת שיער בלייזר דיודה היא ללא כאבים
- 2) בטוח הסרת שיער לצמיתות על כל סוגי העור
3. קרח קפוא התקררות קריסטל ספיר, להסרת שיער ללא כאבים



מערכת מסך

תוכנית מכונת דיודות לייזר

1. מסך מגע גדול אינץ', בעיצוב אנושי, דיודה מערכת הפעלת לייזר 14.
2. זכר/נקבה, חלקי גוף, 6 סוגי עור לאופציה.
3. אנגליתשפת האם שלך.
4. OEM/ODM (לוגו/מערכת) ...שירות תוכנית (לוגו/מערכת) OEM/ODM. 4. חינם



תצורת המוצר

פריט	מחלייזר דיודה אנכי 1064 808 755
סוג לייזר	לייזר דיודה, 12 בר, 16 בר
כוחו של כל בר	וואט 100
מערכת תצוגה	'מסך מגע בצבע אמיתי בגודל 14 אינץ'
אורך גל	808nm/755nm/1064nm
גודל נקודה	מ"מ 36*12/מ"מ 12*24
תוחלת חיים של ידית לייזר	ננומטר: לפחות 20,000,000-40,000,000 יריות 808
אנרגיה	(אופציונלי J/cm ² /מתכוון (עד 150 J/cm ² 10-150
משך הדופק	מתכוון 40 ~ 800ms
תדירות	1.0-10 הרץ;
מערכת קירור	אוורסגירת זרימת מים TEC קונדנסר מוליכים למחצה
ידית כוח	1000w/1200w/1600w
כוח מכונה	3500W
מקור חשמל	220V/50HZ 110 V/60HZ

טמפרטורת קריסטל	מעלות צלזיוס 5~29-
טמפרטורת המכונה	מעלות צלזיוס 27
דרישת חשמל	AC220V/110V 50~60Hz

פרופיל החברה

שנות אחריות 3

שירותי הדרכה מקוונים בחינם, תמיכה טכנית
כוח גדול של 1600 וואט , תוצאה משביעת רצון להסרת שיער

		
		
 Authentication NQA13485,CB certification and more Complete certification materials	 60000+ Customers We have professional after sale team and we provide 7*24 services	 2 Years Warranty 2 years warranty for each machine, All questions will get repsonse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd שנים בתעשיית בעלת 14 יופי בסיס, היא יצרנית מקצועית ובעלת ניסיון של ציוד יופי בסיס, בעלת 14 שנים בתעשיית היופי
2. יש לנו ייצור מקצועי מחקר ופיתוח מחלקת, יכול לספק תמיכה טכנית, שנתיים אחריות

ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional
Production R&D
department



Wide range
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation
workshop



Professional
technical team

נא להתייעץ איתנו לפרטי מוצר נוספים
24! שעות באינטרנט