



EXFU

CO2 laser beauty

Gynecology

Fractional

Cutting

3 in1 multifunctional
CO2 laser beauty equipment
power reaches 40w
professional medical level



Korea 7 joints light guiding arm

360°, smooth operation
100% korea import reliable quatity
7 joins articulated light guiding arm
Greatly reducing energy loss
Convenient and flexible in operation
Stylish appearance and excellient use feeling



本公司 專業生產 各種 牙科 設備 , 牙科 設備 , 牙科 設備 等 牙科 設備 .


本公司 專業生產 各種 牙科 設備 等 牙科 設備 .

本公司 專業生產 各種 牙科 設備 RF 等 牙科 設備 , 本公司 專業生產 各種 CONHERENT, 本公司 專業生產 各種 牙科 設備 .

本公司 專業生產 各種 牙科 設備 等 牙科 設備 .

South Korea imported light guide arm

7 joins articulated light guiding arm



본 제품은 대한민국에서 수입된 제품이며, 본 제품의 성능과 품질을 보장합니다. 본 제품은 의료 분야에서 널리 사용되며, 높은 정확도와 안정성을 자랑합니다.

1. 本機は、皮膚の再生、ニキビ、シミ、そばかす、たるみ、毛穴の引き締め、肌の白く、
 2. 肌の再生、ニキビ、シミ、そばかす、たるみ、毛穴の引き締め、肌の白く、
 3. 肌の再生、ニキビ、シミ、そばかす、たるみ、毛穴の引き締め、肌の白く、

PRODUCT EFFICACY

Skin renewal and regeneration	All colors tattoo removal
Remove acne and scars	Remove all kinds of wrinkles
Remove neplasms	Remove pigment:chloasmas Age spots blemishes, speckle,nevus,birth mark,ect
Treat telangiectasis	Sun damage recovery and skin renewing
Eliminates scrub	Pierce ears
Tighten and whiten skin,pore missing	Effective treatment with skin hydroponic,skin rough



Scann Mode
 Random Sen-
 quential Max dot
 distance

 (Adjustable dot
 shape and size)




Cutting Mode
 CW
 Single
 Pulse

1. 本機は、皮膚の再生、ニキビ、シミ、そばかす、たるみ、毛穴の引き締め、肌の白く、




• Trachea

When working, gas is sprayed out, which has the functions of cooling, cooling and dust removal.



Adjustable dot shape and size



Shape display



• Rf tube

Good stability and high safety



• Metal frame


In addition to the shell, the all-metal internal structure is firmer and has long service life.

该设备采用进口材料，性能稳定，使用寿命长，可达5-3年。该设备采用进口材料，性能稳定，使用寿命长，可达5-3年。

40W功率，采用进口材料，性能稳定，使用寿命长，可达5-3年。该设备采用进口材料，性能稳定，使用寿命长，可达5-3年。

该设备采用进口材料，性能稳定，使用寿命长，可达5-3年。该设备采用进口材料，性能稳定，使用寿命长，可达5-3年。

WORKING PRINCIPLE



The CO₂ laser uses a unique head piece which tracks the CO₂ 10.6 μ m wavelength light as it passes light through its optical lens to penetrate the skin. We can control the depth of the penetration from only a few micrometers in depth (only as deep as a few sheets of paper) to much deeper with tiny thermal channels. This will also determine the length of healing, the number of treatments and the cost. Each thermal channel creates a small micro-injury but does not significantly disturb or disrupt the surrounding tissue.

These microscopic injuries caused by the laser (around 15-20% of the treated area) are the beginning of the healing process. By creating thousands of these perforations underneath the skin, your epidermis layer starts to heal from the edge of these microscopic perforations very quickly. By healing so fast it remodels, tightens and stimulates the collagen, your skin tightens, which in turn smooths out lines, and significantly improves your skin's tone and complexion.



□□□□□□ □□□□□□

TREATMENT EFFECT T



before treatment



during treatment



after treatment



after 30days

Acne Scars



Burn Scars



Hypertrophic Scars



Surgery Scars



Chicken Pox Scars



Accident Scars



□□□□□□



Simple and practical operation interface

Fractional cutting private multi-function multiple modes of operation
4 scan modes, sequence, random, continue and ultra pulse



1. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 2. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 3. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 4. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 5. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 6. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 7. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 8. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 9. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 10. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 11. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。
 12. 本公司之雷射系統，係由美國進口，品質優良，性能卓越，且經 ISO 9001 認證，品質保證。

雷射系統	雷射系統 Co2 雷射系統 雷射系統 雷射系統 CO2
雷射系統 雷射系統	1060 雷射系統
雷射系統 雷射系統	40 W (雷射系統雷射系統)
雷射系統 雷射系統	7 雷射系統 雷射系統
雷射系統 雷射系統	100-5000 雷射系統
雷射系統	雷射系統 雷射系統
雷射系統 雷射系統 雷射系統	0.25 雷射系統
雷射系統 雷射系統	0.05 雷射系統
雷射系統	Ultra Pulse, 雷射系統
雷射系統 雷射系統	雷射系統雷射系統 雷射系統
雷射系統 雷射系統	雷射系統雷射系統) 雷射系統 ,雷射系統 ,雷射系統)
雷射系統 雷射系統	雷射系統雷射系統/雷射系統雷射系統/雷射系統雷射系統/雷射系統雷射系統/雷射系統雷射系統
雷射系統雷射系統	≤20 雷射系統 20*雷射系統
雷射系統雷射系統 雷射系統雷射系統	14 雷射系統'
雷射系統雷射系統	雷射系統雷射系統 ,雷射系統雷射系統
雷射系統雷射系統	AC 230V±10%,50HZ/ AC 110V±10% 60HZ
雷射系統雷射系統	≥0.2 雷射系統雷射系統
雷射系統雷射系統 / 雷射系統雷射系統	0.01 1 雷射系統
雷射系統雷射系統	635 雷射系統雷射系統雷射系統nm
雷射系統雷射系統	110/220V10% 60HZ 6A