

Picosure Laser

Picosecond Laser



האם אתה מוכן יופי? מפיץ? או חברת סחר

עבור המוצרים ODM או OEM האם אתה צריך

OEM & ODM. המפעל שלנו מספק שירותי

אנא שלח לנו שאילתה כדי לדעת את המחירים העדכניים ביותר, 24 שעות באינטרנט

מידע על המוצר

conten†



מאפיינים טכניים:

>> No injury to skin and hair follicle; no risk of scarring.

- >>Instantaneous blasting high laser technology, international standard of production, technical test strictly.
- >>Imported stone Q-switch cassette mechanism, the entire solid laser, without replacing Q-switch.
- >>Painless treatment, little side-effect.
- >>Easy to operate.



יישום לייזר פיקושניות

1. מצוידת באספקת חשמל גבוהה, עם מוט לייזר כפול ו Pico מכונת הלייזר השנייה של קל, עושה עבודה טובה בהסרת פיגמנטציה, הסרת קעקועים, פינוי גבות והלבנת עור וכו'. והאפקט טוב יותר 755nm ו 532nm ו 1064nm (עם 5 בדיקות בסך הכל) 3 קבועים Yag laser 1320 & 532 & 1064 ממכונת ה 2.532nm ו 1064nm מתכווננות



Working Principle



פיקו פיקו ידיות ליזר:

>> 755nm: Pico second laser head, for age spot removal, freckle removal, chloasma removal.

>> 1064nm & 532nm for tattoo removal, eyebrow clearance, etc.

>> New brand guide light arm for tattoo laser removal machine, with a more delicate appearance.



Screen interfac

Professional Screen, Easy operation



שירות מקוון 24 שעות ביממה