

גלים 1.3



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

ידיית

מוט לייזר זהב מיובא, יריות עד 40 מיליון *

אפשרויות * גודל נקודה 20*12 wer פו גבוה 16 בר 1600 W בר 1200 W, 10*W בר 1000

מ"מ, 25*15 מ"מ, 38*12 מ"מ לאופציה

*ידיית 450 גרם, קל, טיפול שקופיות מהיר בחינם

* עם נורית חיווי, כדי להראות את מצב העבודה (על המכונה והידיית), שימוש בטוח


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



שימוש בטוח על כל סוגי העור

אלכס 755 ננומטר עבור אור בהיר


דיודה מהירות 808 ננומטר ל עור צהוב

עבור עור כהה יותר Long Pulse 1064nm

Working Principle

Triple wavelength laser work together


Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







תוכנית מכונה

1. אינץ' מסך גדול, מגע מהיר 12.4
2. זכר ונקבה, 6 חלקי גוף, 6 סוגי עור הגדרת תוכנה חכמה
3. 6 אפשרויות שפה, שלך שפת אם יכול להוסיף
4. (שירות תוכנית (לוגו/מערכת OEM חנים

מ
ו
כ
מ
נ
ת
ל
י
י
ז
ה
א
י
ס
ל
ה
ס
ה
ת
ש
י
ע
ר

ג
ר
מ
נ
-
ה
ל
א
ר
ה
="
ב
-
ב
-
א
,
8
ב
ר
,
10
ב
ר
,
1
2
ב
ר
,
1
6
ב
ר

