

MLKJ

CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



15 years factory



2 years warranty



102 COUNTRIES



2 years warranty



14 inch
Screen Size



3000W
Input power



1-10HZ
Frequency



755nm 808nm 1064nm
Wavelength

>>Machine 14-inch large screen

>>3000W machine 确保 to ensure the treatment effect

>>1-10HZ fast 和 15x25mm 确保 ensures faster, smooth and effective treatment

>>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple 确保 确保s


>>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, 确保 确保 确保

□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□

>> Long life time More than 40 millions □□□□ gold laser diode module, anti high temperature.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



□□□□□ □□□ □□□ ,□□□ **350** □□ □□□□□ □□□□□

>>12 pics or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;
 >Super sapphire touch 蓝宝石触头系统 ensures painless and comfortable treatment;

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier






The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





-  755 nm for white skin (fine, golden hair removal);
-  808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);
-  1064 nm for black skin (black hair removal)

蓝宝石触头 20-40 毫米 毫米 毫米 毫米

蓝宝石触头 毫米 毫米 毫米 毫米 :蓝宝石触头 808 毫米 毫米
 Alex 755nm: 毫米 毫米 ,蓝宝石触头 毫米 毫米 毫米 毫米
 蓝宝石触头 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 :蓝宝石触头 1064 毫米 毫米 ipl shr opt laser/nd yag/alexandrite 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米 毫米








808V27- 808nm 3000W	808V27- 808nm 3000W
808 808nm 3000W 755/808/1064 nm	808 808nm 3000W 755/808/1064 nm
14 808nm 3000W 755/808/1064 nm	14 808nm 3000W 755/808/1064 nm
Wavelength	808 7558081064nm
shots	20-40 shots
10~150 j/cm2, 1-10HZ	10~150 j/cm2, 1-10HZ
Frequency	1-10HZ
Cooling	TEC cooling
Power	3000W
Spot size	12*35mm 20*12mm
110V/60HZ 220V/50HZ	110V/60HZ 220V/50HZ

1. Weifang Mingliang 808nm 3000W 755/808/1064nm 15mm. 600,000-102mm 102mm 102mm

□□□□ □□□□.



October 2019




January 2020




November 2020



February 2021



June 2021



November 2021

2. □□□□ □□□□ □□□□ OEM, □□□□ □□□□ OEM, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□....

3. □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□.□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□,□□□□□□□ □□□□ □□,□□□□□□□!

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

24小时在线服务
24小时在线服务 24!