



- ניתן להשתמש ב-3 ב-1 לכל סוגי העור, **755nm** **808nm** **1064nm** 1.3
לאפשרויות W/1200W/1600W הספק גבוה: ידית חדשה של 1000
2. גודל נקודה גדולה 20*12 מ"מ, 35*12 מ"מ מפתרון להסרת שיער פנים וגוף!
ייחודית, היעילה ביותר כדי להבטיח עבודה של Dual-TEC 3. מערכת קירור: מערכת קירור
המכונה כל היום, ללא זמן השבתה 24 שעות.
4. חיים ארוכים: ערבות תמיכת חיים כפולה

: ידית מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה



Different spot size Handle color optional



שימוש בטוח על כל סוגי העור

אלכס 755 ננומטר עבור אור בהיר

דיודה מהירות 808 ננומטר ל עור צהוב


עבור עור כהה יותר Long Pulse 1064nm

Treatment effect



תוכנה

1. זכר ונקבה, 6 חלקי גוף, 6 סוגי עור הגדרת תוכנה חכמה.
2. 6 אפשרויות שפה, שלך שפת אם יכול להוסיף
3. (שירות תוכנית זמין (לוגו/מערכת OEM.



שם מוצר	מכונת לייזר אייס פלטינה להסרת שיער
בר לייזר	גרמניה/ארה"ב יבוא, 8 בר, 10 בר, 12 בר, 16 בר
אורך גל	755nm 808nm 1064nm/ 808
אנרגיה	0-150J/cm2
תדירות	הרץ 1-10
רוחב דופק	