



טכנולוגיה 7558081064.

* הסרת שיער לצמיתות סמתאים להסרת שיער לכל העור *

* מפגש אחד, 60% שיער נושר *







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. להסרת כל סגנון העור והשיער. 755nm808nm1064nm, טכנולוגיית 755.
2. יעיל עבור זקיקי השיער מייצרים הצטברות חום. הסרת שיער לצמיתות ללא כאבים.
3. כמעט ללא פיזור עור, ללא פגיעה בעור ובלוטות הזיעה, ללא צלקת, ללא כל תופעת לוואי.
4. מערכת קירור 3 ב-1: קירור אוויר קירור מים קירור מדחס מערכת 3 ב-1.24 שעות יכולת עבודה.



: פונקציה של

הגלים פועלים באותה ידית באותו זמן 3

לעור לבן (שיער דק וזהוב) 755nm

לעור צהוב/נייטרלי 808nm

(עבור שחור) (שיער שחור) 1064nm

אפקט סופר קירור קרח, טיפול ללא כאבים נוח יותר



808V29
FAST COOLING
ONE MINUTE COOLING


[LEARN MORE](#)



1. מסך מגע גדול בגודל 14 אינץ', בעיצוב אנושי.
2. זכר/נקבה, חלקי גוף, 6 סוגי עור לאופציה.
3. אנגליתשפת האם שלך.
4. (...בחינם (לוגו/מערכת OEM שירות תוכנית.

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



מפרט מפורט

פריט	755nm808nm1064nmחלייזר דיודה אנכי
סוג לייזר	לייזר דיודה, 10 בר, 12 בר, 16 בר
כוחו של כל בר	וואט 100
מערכת תצוגה	'מסך מגע בצבע אמיתי בגודל 14 אינץ'
אורך גל	808nm/755nm/1064nm
גודל נקודה	מ"מ רבוע 12*35 מ"מ 20*12
תוחלת חיים של ידית לייזר	מקסימום 40,000,000 יריות
אנרגיה	(אופציונלי J/cm2) מתכוון (עד 150 J/cm2 10-150)
משך הדופק	מתכוון 10 ~ 400ms
תדירות	הרץ 1.0-10;
מערכת קירור	אוורסגירת זרימת מים TEC קונדנסר מוליכים למחצה
ידית כוח	1000w/1200w/1600w
כוח מכונה	3500W
מקור חשמל	220V/50HZ 110V/60HZ או
טמפרטורת קריסטל	מעלות צלזיוס 5~20-
טמפרטורת המכונה	מעלות צלזיוס טמפרטורה קבועה 24
דרישת חשמל	AC220V/110V 50~60Hz
משקל ברוטו	ק"ג 80

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



מקצועיים: OEM, ODM שירותי

- הדפס כל צבע.

- הוסף את הלוגו שלך

- הוסף כל שפה למערכת המכונה.

- עזב מעטפת מכונה בלעדית עבורך, צור מותג משלך בשוק.

- עזב ממשק חדש ומערכת מכונה, הפוך אותם לנוחים ביותר לך וללקוחותיך



15 Years Laser Beauty Device Manufacturer

Make your beauty business easier



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

אחרי שירות:

בהתחשב במרחק הרב בינינו לבין לקוחותינו, וכדי לשרת את לקוחותינו הרבה יותר טוב, החברה שלנו בונה צוות טכנולוגיה מקצועי לאחר שירות.

הטכנאי שלנו יספק פתרון בזמן לכל בעיה במכונה ויכין עבורך את המסמכים תוך 24 שעות (1)

'! אתה יכול גם לפנות אלינו בטלפון, באינטרנט וכו (2)

אנו מציעים מסמך הדרכה שלם וסרטונים עבור המכונה (3)

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service