

AUMENTE LOS INGRESOS DE SU
CLÍNICA

CON UNA INVERSIÓN INTELIGENTE.

Sistema estético todo en uno



¿QUÉ BENEFICIOS OFRECEN LOS TRATAMIENTOS DE LÁSER 808 NM?

Los tratamientos de láser 808 NM ofrecen una amplia gama de beneficios para la estética y la salud de la piel. Este tipo de láser es conocido por su capacidad para tratar una variedad de condiciones de la piel de manera segura y efectiva. Los beneficios incluyen la reducción de la grasa localizada, el tratamiento de la celulitis, la mejora de la textura de la piel y la eliminación de manchas y lesiones de la piel. Además, el láser 808 NM es ideal para el tratamiento de la hipertricosis (exceso de vello) y la depilación permanente. La tecnología de láser 808 NM es segura y no invasiva, lo que la convierte en una opción popular entre los profesionales de la estética y los pacientes. El tratamiento con láser 808 NM es un procedimiento ambulatorio que no requiere de anestesia general, lo que reduce el tiempo de recuperación y los costos. Los resultados de los tratamientos con láser 808 NM son duraderos y pueden mejorar significativamente la apariencia de la piel y la confianza del paciente. El láser 808 NM es una inversión inteligente para cualquier clínica de estética que busque ofrecer tratamientos de alta calidad y resultados duraderos a sus pacientes.

Con la confianza de expertos en láser de todo el mundo



AGENTE ESTADOUNIDENSE

Cooperación desde 2023



AGENTE DEL REINO UNIDO

Cooperación desde 2015



AGENTE CANADIENSE

Cooperación desde 2020



Agente en los Países Bajos

Cooperación desde 2018



AGENTE ALEMÁN

Cooperación desde 2010



AGENTE SUECO

Cooperación desde 2009



AGENTE DE DINAMARCA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE FINLANDIA

Cooperación desde 2020



AGENTE DE AUSTRALIA

Cooperación desde 2008



AGENTE FRANCÉS

Cooperación desde 2022

El primer agente de láser en España, 2008, con la confianza de expertos en láser de todo el mundo.

El primer agente de láser en España, 2008, con la confianza de expertos en láser de todo el mundo.

El primer agente de láser en España, 2008, con la confianza de expertos en láser de todo el mundo.



LA PIEL SUAVE COMIENZA AQUÍ

Resultados profesionales hechos simples, seguros y efectivos.

7 CLAVES VENTAJAS DE NUESTRA MÁQUINA

RESULTADOS EFECTIVOS



PROCEDIMIENTO CÓMODO




ADECUADO PARA TODOS LOS TONOS Y ZONAS DE PIEL.



SEGURO PARA LA PIEL



RÁPIDO Y AHORRA TIEMPO



BAJO MANTENIMIENTO, ALTO VALOR



TECNOLOGÍA INTELIGENTE Y AVANZADA





本公司 Mingliang Technology 已获得 FDA (美国), MDL (加拿大- CE (欧洲)),

并获得多项国际认证。本公司产品已通过多项国际认证。



MAXIMICE SU ROI

Tecnología confiable. Resultados comprobados.
Cero cargos ocultos.

WARRANTY 2 años de garantía

LIFETIME WARRANTY Servicio de por vida

FREE Repuestos gratis

Seguro y fácil de usar

* 100% garantía de satisfacción

* 100% garantía de calidad

* 100% garantía de seguridad - 100% garantía de salud

* 100% garantía de rendimiento

* 100% garantía de ROI - ROI 100%

100% garantía de salud. 100% garantía de seguridad. 100% garantía de calidad.



FÁCILMENTE AJUSTABLE A CUALQUIER ÁNGULO.

Control de ángulo de precisión para posiciones de tratamiento personalizadas

El dispositivo es compatible con

todos los

tipos de dispositivos de diagnóstico por imagen, como ultrasonido, resonancia magnética, etc.



PANTALLA GRANDE

Mango todo en uno con pantalla de alta resolución

ÁNGULO ERGONÓMICO

Fácil de agarrar, reduce la tensión de la muñeca.

Diseño antideslizante: evita caídas accidentales

El dispositivo es compatible con todos los tipos de dispositivos de diagnóstico por imagen, como ultrasonido, resonancia magnética, etc. El dispositivo es compatible con todos los tipos de dispositivos de diagnóstico por imagen, como ultrasonido, resonancia magnética, etc.



DEPILACIÓN LÁSER

Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa
Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.

Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI

Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.

Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones

- Longitud de onda de 808 nm: se dirige a los folículos profundos para una depilación precisa
- Rápido e indoloro: tratamiento de gran tamaño y deslizamiento suave.
- Seguro para todo tipo de piel: compatible con Fitzpatrick I-VI
- Refrigeración por contacto de zafiro: protege la piel y mejora la comodidad.
- Resultados duraderos: retarda el recrecimiento, se necesitan menos sesiones.

@Resultados duraderos

Depilación láser de diodo: principales ventajas



Seguro para
todo tipo de piel



Interacción
con la
pantalla



Rápido y
sin dolor



Tres
longitudes
de onda



Silencioso




Ergonomía




Depilación láser

- Fototermólisis selectiva: reducción permanente del vello
- Seguro para todo tipo de piel con efectos secundarios mínimos.
- Zonas de tratamiento precisas: sin dañar la piel circundante
- Resultados hasta dos veces más duraderos en comparación con los tratamientos estándar
- Sesiones más rápidas con enfriamiento avanzado para mayor comodidad.
- Cobertura rápida para áreas grandes y pequeñas
- Tecnología clínicamente probada utilizada en las mejores clínicas médicas




Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map

Instantaneous temperature: -31°C



Thermal image of ordinary depilator

Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal



Seguridad • Simple • Disfruta

Atención todo en uno Un dispositivo inteligente



Elight



Láser 980



Microaguja



Picosegundo

¡Una máquina
con tus
opciones de
funciones!

Disfrute de un tratamiento multifunción ¡sin coste adicional!



我们提供 OEM 和 ODM 服务 - 我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。

我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。

SISTEMA INTELIGENTE


Para operar simplemente mueva
sus manos.



Manejar la pantalla



Asistencia
técnica



我们提供 OEM 和 ODM 服务 : 我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。

1. 本表所列之规格，如有变更，恕不另行通知，敬请留意。

产品名称	EXFU 808 系列 V2		
产品型号	808 7558089401064 12" 7558081064 12"nm		
产品尺寸	14 14 14		
产品重量	1-300ms		
产品寿命	1-10		
产品功率	12*20	12*35	12*24 12*36
产品电压	1-150J/CM2		
产品温度	TEC 12" 12" 12"		
产品频率	AC220V 50HZZ	AC110V 60Hz	
产品尺寸	429*422*1265		
产品重量			
产品功率			

2. 本表所列之规格，如有变更，恕不另行通知，敬请留意。

3. 本表所列之规格，如有变更，恕不另行通知，敬请留意。



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



包装数量:	7 套包装 套。
包装方式:	木箱 , 内部填充物 泡沫 颗粒物 DHL, UPS, FedEx, TNT 均可 。
包装尺寸:	长 100 厘米 宽 60 厘米 高 100 厘米