

All-in-One Aesthetic System

[illegible]

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

MLKJ 代理雷射儀器 2008 年開始，至今已在 20 多個國家設有代理。

MLKJ 代理雷射儀器 2008 年開始，至今已在 20 多個國家設有代理。

MLKJ 代理雷射儀器 2008 年開始，至今已在 20 多個國家設有代理。



MOOTH SKIN STARTS HERE


Professional results made simple, safe, and effective.

7 KEY ADVANTAGES OF OUR MACHINE


EFFECTIVE
RESULTS




COMFORTABLE
PROCEDURE




LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE



SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS





SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN




FAST AND
TIME-SAVING





明光科技 Mingliang Technology 产品 已通过 FDA (美国), MDL (加拿大- CE 认证),

并获得 2025 年加拿大美容师选择奖。明光科技 产品 已通过 FDA (美国), MDL (加拿大- CE 认证),



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.

**2 Years
Warranty**

**Lifetime
Service**

Free Spare Parts

**Safe & Easy
to Use**

* 100% 100%

* 100% 100%

* 100% 100% - 100% 100%

* 100% 100%

* 100% 100% - **ROI** 100%

100% 100% .100% 100% .100% 100%.

Precision angle control for customized treatment positions

Precision angle control for customized treatment positions

1111

□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

All-in-one handle with high-resolution screen

All-in-one handle with high-resolution screen



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

• 808nm Wavelength - Targets deep follicles for precise hair removal
 Fast & Painless, Large spot size, smooth-glide treatment
 Safe for All Skin Types - Fitzpatrick I-VI compatible
 Sapphire Contact Cooling - Protects skin, enhances comfort
 Long-Lasting Results - Slows regrowth, fewer sessions needed

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Safe for All Skin Types



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling

Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



我们提供 OEM 和 ODM 服务 - 我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。



我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。我们拥有专业的研发团队和工厂，可以为您提供定制化的产品和服务。

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	□ 808mmtechnology □ 755+808+1064mm □ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	□	12*20mmm	□	12*35mmm	□	12*24mm	□	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	□	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	□	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	□	AC220V 50HZ	□	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

1. 808nm 755nm 940nm 1064nm 四波長雷射系統，能同時刺激真皮層及皮下脂肪層，達到永久脫毛及減肥效果。

產品名稱	808nm 755nm 940nm 1064nm 四波長雷射系統				
型號	EXFU 808 四波長 V2				
波長	□ 808 7558089401064 □ 755 7558081064 □ 7558089401064nm				
螢幕尺寸	14 吋 4K 觸控螢幕				
脈衝寬度	1-300ms				
頻率	1-10 Hz				
光斑尺寸	□ 12*20 mm	□ 12*35 mm	□ 12*24 mm	□ 12*36	
能量密度	1-150J/CM2				
冷卻系統	□ 風扇散熱 TEC 半導體散熱 □ 壓縮機散熱 四種散熱系統可選				
電壓	□ AC220V 50HZ	□ 110V	AC110V 60Hz		
產品尺寸	429*422*1265 mm				
包裝	鋁合金箱				
保固	機器保固 2 年 , 零件保固 1 年				

1. 808nm 755nm 940nm 1064nm 四波長雷射系統，能同時刺激真皮層及皮下脂肪層，達到永久脫毛及減肥效果。



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



包装方式:	7 包装方式.
包装材料:	纸箱, 泡沫, 气泡膜, 木箱, 木架, 木托盘, DHL, UPS, FedEx, TNT 等.
包装要求:	包装 需 符合 国际 标准