



**Faster,
Permanent !**

اسم المنتج: اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج

1. اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج 15- اسم المنتج اسم المنتج .اسم المنتج.
2. اسم المنتج اسم المنتج ,اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج .اسم المنتج.
3. اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج ,اسم المنتج اسم المنتج.
4. 755 :اسم المنتج اسم المنتج .اسم المنتجnm 808nm1064nm, اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج ,اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج .
5. اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج ,اسم المنتج اسم المنتج 50 ,اسم المنتج اسم المنتج اسم المنتج .اسم المنتج اسم المنتج.

اسم المنتج اسم المنتج

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big 20*12 □□□□□ □□□□mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



- * 4 קטגוריות, 14 סוגים של מכשירים לשיעור
- * OEM ספקים.
- * 100% אחריות

מפרט של מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה

פריט	755nm808nm1064nmלייזר דיודה אנכי 755
סוג לייזר	בר לייזר רפואי דיודה לייזר: 10 בר/ים 15 בר/ים
כוחו של כל בר	120w/Barרפואי עם
מערכת תצוגה	'מסך מגע בצבע אמיתי בגודל 14 אינץ'
אורך גל	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	24*12mm ² /12*36mm ² רפואי עם
תוחלת חיים של ידית לייזר	לפחות 40 מיליון יריות
אנרגיה	(אופציונלי) /cm ² /מתכוון (עד 150 J/cm ² 10-150)
משך הדופק	30 ~ 400ms מתכוון
תדירות	1.0-10 הרץ;
מערכת קירור	קומפרטוראוורסגור זרימת מים
ידית כוח	1000w/1200w/1600w/1800w
כוח מכונה	4000 וואט
מקור חשמל	220V/50HZ 110V/60HZ או
טמפרטורת קריסטל	-20~3 מעלות צלזיוס
טמפרטורת המכונה	24 מעלות צלזיוס
דרישת חשמל	AC220V/110V 50~60Hz



אנחנו מציעים OEM, ODM :אנחנו מציעים

- אנחנו מציעים

- אנחנו מציעים

- אנחנו מציעים

- אנחנו מציעים

- אנחנו מציעים

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
 R&D capability for customization
 Professional certifications and approvals



我們提供專業的研發、生產、組裝、測試、包裝、物流、售後服務，確保您的產品能以最優質、最安全、最專業的方式送到您的客戶手中。

歡迎垂詢，電話：1064 808 755 或親臨工廠參觀。

• 專業研發團隊，提供全方位技術支持
 • 24小時熱線服務