

Power upgrade

Make your hair removal faster




1.3 755 808 1064 nm

1.3 755 808 1064 nm, 1-3 1000 W/1200W/1600W

1000 W/1200W/1600W

!..... 35*12 , 25*152
.....:.....3 Dual-TEC ,..... ,.....
.....24
.....:.....4



.....

-;
-;
-
-;
-

Our



VS



Other



✓ The screen of the handle does not freeze, and the capacitive screen system is operated by sliding



✓ 350g, smaller and lighter, more convenient for treatment



✓ Customizable single band cooling for one minute, no need to wait during treatment, continuous cooling improves efficiency by 50%



✓ Handle cooling piece×3, It can truly cool down in one minute and work 24 hours a day.



✓ Customer feelings: Good, The treatment has a micro-needle feel and is relatively comfortable.



✓ Treatment without waiting



✗ Controller screen freezes, single-point operation



✗ The industrial handle is large and heavy, which makes the healer tired



✗ The replacement head is easy to get dust and burn out, cooling is slow, and you need to wait during the treatment process.



✗ There is only one handle cooling piece, which takes a long time to cool down. You need to wait for the handle to re-cool during the treatment process.



✗ Customer feelings: Poor, The treatment felt like micro-needle, and there was obvious heat pain. I couldn't tolerate it after 20 seconds, so I stopped and started again.



✗ Need to cool again during treatment

雙TEC 雙冷卻系統:雙TEC 雙冷卻系統 Dual-TEC ,雙冷卻系統 雙冷卻系統 雙冷卻系統 雙冷卻系統 ,雙冷卻系統 雙冷卻系統 24 小時 雙冷卻系統 雙冷卻系統.

MULTI-SCREEN LINKAGE

HANDLE WITH LARGE SCREEN, FREE INTERACTION WITH THE MAIN SCREEN, NO DELAY,
CAPACITIVE SCREEN SYSTEM SLIDING OPERATION



STABILIZE



SMOOTH



HANDLE SCREEN



லேசர் ஒளி வெளியிடும் மிஷின்கள் ,மிஷின்கள் **1064** நானோமீட்டர்கள் **808** நானோமீட்டர்கள் **755** நானோமீட்டர்கள் மிஷின்கள் வெளியிடும் ஒளியை.

755nm (மெலனின்/ஒளி மிஷின்) மெலனின் மிஷின் வெளியிடும்).

808nm (மெலனின்) மெலனின் மிஷின் வெளியிடும்).

1064nm (மெலனின் மிஷின்) மெலனின் மிஷின் வெளியிடும்).

மெலனின் மிஷின்கள் மெலனின் மிஷின் மிஷின்கள் மெலனின் மிஷின் மிஷின்கள்



Higher power compressor

Ensure the best cooling effect




20%



New filter

- Double filtering
- Ensure clean water quality
- No need to change frequently



New upgrade
Italian water pump

Lifespan increased by 500%

1. 产品概述：
 2. 产品特点：
 3. 技术参数：
 4. 应用范围：
 5. 维护保养：
 6. 售后服务：
 7. 公司简介：
 8. 联系我们：
 9. 法律声明：
 10. 其他说明：

产品型号	755/808/1064 产品系列 产品规格 产品性能 产品特点 产品优势 产品应用
功率	2000W;
额定电压	0-150J/cm2 (额定电压 额定功率)
额定电流	10-800ms (额定电压 额定功率);
额定频率	1-10 Hz;
额定压力	25*15 mm ² /10*20mm ²
额定温度	LCD 10.4TFT True Color

