



Emergency stop button

12 inch big screen quick touch easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug

ניתן להשתמש ב-3 ב-1 לכל סוגי העור, **755nm** חדיודה **808nm** גלים **1064nm**.  
 לאפשרויות **W/1200W/1600W** הספק גבוה: ידית חדשה של 1000  
 2. גודל נקודה גדולה **20\*12 מ"מ**, **35\*12 מ"מ** מפתרון להסרת שיער פנים וגוף!  
 ייחודית, היעילה ביותר כדי להבטיח עבודה של Dual-TEC. 3. מערכת קירור: מערכת קירור המכונה כל היום, ללא זמן השבתה 24 שעות.  
 4. חיים ארוכים: ערבות תמיכת חיים כפולה

**ידית מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה :**



## Different spot size Handle color optional



□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□


**808** □□□□□□ □□□□□nm □□□□ □□□□

**Long Pulse 1064nm** □□□□ □□□ □□□□

**Alex 755nm** □□□□ □□□□

### תוכנה

1. זכר ונקבה, 6 חלקי גוף, 6 סוגי עור הגדרת תוכנה חכמה.
2. 6 אפשרויות שפה, שלך שפת אם יכול להוסיף
3. (שירות תוכנית זמין (לוגו/מערכת OEM...



# Before and **After**

**We help you**  
Goodbye to the embarrassment



Before

After



Before

After



Before

After



Before

After