

NEW ! Technology



1. טיטניום Wיתרון של מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה 1600 מתאים לכל סוגי העור של הסרת שיער. 1nm. שימוש במערכת הסרת שיער בלייזר בדיודה 7558081064
2. מוטות לייזר מוזהבים מגרמניה או ארה"ב מיובאים, מקסימום 40,000,000 תוחלת חיים ארוכה יותר ודא שלייזר עובד ברציפות ללא מזגן בקיץ, 3WTEC. מערכת קירור 1600
4. אין צלקת, אין שום תופעת לוואי.
5. עוצמה גבוהה, ללא כאב, 3-5 מפגשים הסרת שיער לצמיתות

One minute cooling -21°C



Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



12*20mm or **12*35mm** handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

12*20mm {




12*35mm {



□□□ □□ □□□□!!!


**NEW !
Technology**




High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600ww high power



Fast hair removal



▶ 10bar
1000W




▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

The handle equipped with 3 wavelength: Alex 755nm, speed 808nm and long pulse 1064nm

Speed 808nm: Golden standard wavelength for all hair types

Alex 755nm: Specific effective for blonde hair, fine hair

Long Pulse 1064nm: Specific effective for dark, tanned skin




1- מערכת. 24 שעות יכולת עבודה 3 TEC מערכת קירור 3 ב-1: קירור אוויר קירור מים קירור
מ"מ / מ"מ 35*12 גודל נקודה גדולה, צמצם את זמן הטיפול עבור 1/5 מקורי 12*20



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of $1.2 \times 3.5 \text{cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



* אינץ' מסך מגע צבעוני אמיתי, מציע חווית מגע סופר מגניבה. 12.4/14 *
התקבל. כוונן הפרמטר בסדר. OEM * שירות
* הוסף את הלוגו והשפה שלך בחינם

The new 14-inch screen is clear easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

דיודה Wמפרט של מכונה להסרת שיער בלייזר טיטניום 1600

פריט	755nm808nm1064nmלייזר דיודה אנכי
סוג לייזר	לייזר דיודה, 10 בר 12 בר/16 בר
כוחו של כל בר	ואט/בר 100
מערכת תצוגה	'מסך מגע צבעוני אמיתי בגודל 12.4/14 אינץ'
אורך גל	808nm/755nm/1064nm
גודל נקודה	מ"מ 35*12 מ"מ 12*20
תוחלת חיים של ידית לייזר	לפחות 20-40 מיליון יריות