



**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Maszyna do usuwania włosów laserem diodowym

- 1) Silniejsze, szybsze, inteligentniejsze usuwanie włosów
- 2) Nowa technologia 3D 755nm 810nm 1064nm
- 3) Mocniejszy 800/1000/1200/1600 watów, 40% szybszy

Dlaczego właśnie my

1. Wspieraj szybką dostawę w ciągu trzech dni
2. Minimalna metoda płatności 20%.
3. Wspieraj dostosowywanie wyglądu produktu
4. Dwuletnia gwarancja



Dlaczego wszystkie salony piękności, kosmetyczki preferują laserową maszynę do usuwania włosów z diodą 808nm?


- A) Bezpieczniejsze, bez skutków ubocznych dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny.
- B) 755nm 808nm 1064nm, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, czarna skóra i cienkie włosy można łatwo leczyć, odpowiednie dla wszystkich typów.
- C) Długa szerokość lasera, wysoka energia, skuteczna dla mieszków włosowych powoduje akumulację ciepła, trwałe usuwanie włosów.
- D) Szybko! Duży rozmiar plamki 12 * 35 mm może przyspieszyć szybkość leczenia, szybkość leczenia i wydajność.
- E) Silny system chłodzenia może spowodować chwilowe znieczulenie naskórka, bezbolesne podczas.



Duży rozmiar plamki 12*20mm/12*35mm do szybkiego leczenia

I-VI typy skóry i opalona skóra, bezpieczne i bezbolesne trwałe usuwanie włosów

Laser show Handle laser bar optional



Najważniejsze 3 długości fal 7558081064 pokrywające optymalne leczenie.

Bezbolesne, trwałe usuwanie włosów o udowodnionym bezpieczeństwie dla wszystkich rodzajów skóry

System ciągłego chłodzenia ICE PLUS. Proces leczenia jest bardziej komfortowy. Może pracować nieprzerwanie przez 24 godziny.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Opinie klientów

Treatment Comparison



Program maszyny do wyświetlania ekranu

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (język/logo/system/kolor...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



R & D design Zespoły projektowe i rozwojowe ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.

Certyfikowana i przetestowana dojrzała linia produkcyjna i zespół kontroli jakości oraz standardowa linia produkcyjna.

Najbardziej zależy nam na tym, aby wysoka jakość produktów była standardem utrzymywania współpracy.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parametry produktu



Model	Laser diodowy V28
Typ lasera	Importowane z Niemiec / USA, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Wyświetlacz	14 ---- 15,6-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	755nm 808nm 1064nm
Strzały	40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz

Chłodzenie	Chłodzenie TECpowietrzewoda
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*20mm/12*35mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Waga brutto	105 kg
Rozmiar maszyny	45*52*110 cm
Rozmiar pudełka	56*70,4*125 cm

Czas dostawy: 3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności

Sposób dostawy: drogą powietrzną, DHL, TNT, Fedex lub agentem dostawy

Przed dostawą: testowanie wideo i zdjęć

Gwarancja po dostawie: 2 lata, oferuj nienaganną obsługę posprzedażną

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month