




- 1.3 fale 1064nm dioda 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry  
Wysoka moc: nowy uchwyt 1000W/1200W/1600W dla opcji
2. Duży rozmiar plamki 12\*20mm, 12\*35mm rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
3. System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
4. Długa żywotność: podwójna gwarancja podtrzymania życia

# Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal )
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)







**Different spot size** Handle color optional



**Bezpieczne stosowanie na wszystkich rodzajach skóry**

Alex 755nm dla jasnej karnacji

Speed Diode 808nm dla żółtej skóry

Długi impuls 1064 nm dla ciemniejszej skóry

# Treatment effect



## Oprogramowanie

1. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
2. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
3. Dostępna usługa programu OEM (logo/system...)

