

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Nowa maszyna do odwłaszania -- V23

14-calowy ekran HD 4K

Zbudowany w różnych systemach językowych

Jedno kluczowe ustawienie parametrów dla różnych rodzajów skóry

NEW



NEW





Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry; brak bólu, bardzo komfort podczas zabiegu;

Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...

Możesz wybrać uchwyt 808nm lub 755 808 1064nm, skutecznie leczyć wszystkie kolorowe włosy.

Szybkie chłodzenie w ciągu 1 minuty. Częstotliwość 1-10 Hz. Leczyć szybko!!!-

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser



755 808 1064nm Technologia to najbardziej zaawansowana technologia do usuwania owłosienia z różnych rodzajów skóry.

- * USA spójny importowany pasek laserowy.
- * 10-40 milionów strzałów (najnowszy złoty pasek laserowy)
- * 10bar 12bar 16bar , do wyboru.

* Duża moc 1000w/1200w/1600w,

Before and After

Treatment comparison



**Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, prześlij nam zapytanie teraz.
Mamy całodobową usługę komunikacji online!**