


**Laserowa maszyna kosmetyczna profesjonalna 755 808 1064 laser diodowy
maszyna do usuwania włosów Nd yag q przełączany laser do usuwania tatuażu**

Dual Handles in One System

Work simultaneously or independently, faster treatment for more profits.



ND YAG handle Diode laser handle

Wyświetlacz uchwyty lasera diodowego

Suit to any color of skin

Absorbability / Efficient / Melanin

755 NM	808 NM	1064 NM
The Power of Diversity	Up To Speed	Dedicated to Darker Skin
 755nm	 808nm	 1064nm




1. Laser diodowy techniczny, odpowiedni dla każdego rodzaju skóry i włosów.
2. Uchwyty: rozmiar plamki 12*20mm, drugi 12*35mm
3. Szybkie leczenie: częstotliwość 1-10 Hz, pręty laserowe importowane z USA.
4. 7558081064, dla każdego rodzaju skóry

GOOD COOLING EFFECT




treatment head can reach -31.1 degrees



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Clinical Effect



Wyświetlacz uchwyty laserowego Nd Yag



5 TREATMENT HEADS

A solution to a variety of skin problems


532: Remove colored tattoos.
755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin
Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing
Non-adjustable parameter 1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows
1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect



1064nm (Size Optional) 532nm (Original) 1320nm (Blackface doll) 755nm (Honeycomb) 1064nm (Original)

Wysoka technologia lasera Yag, międzynarodowy standard produkcji, rygorystyczne testy techniczne.

Importowany kamienny mechanizm kasetowy Q-switch, cały solidny laser, bez wymiany Q-switch.



ND YAG ADVANTAGE

Imported crystal bonding laser rod, best quality, shot more than 1.5 million times
Counter on the handle, more easy to get the total shot time
LED red indicator, more easy to aim on the treatment area.
5 treatment tips for multi fuctions: tattoo removal, skin rejuvenation, pigment removal, carbon peeling....

Usuwanie tatuaży, usuwanie znamion Ota, usuwanie brwi, usuwanie linii ust, usuwanie pigmentu, usuwanie znamion, usuwanie znamion, odmładzanie i wybielanie skóry

Wyświetlacz

- 1) Duży rozmiar: używany 14-calowy kolorowy ekran dotykowy.
- 2) Wiele języków: trzy rodzaje opcji typów skóry, łatwe w obsłudze.
- 3) Usługa OEM: Twoje logo można bezpłatnie dodać na ekranie maszyny, zaakceptuj swój

specjalny język.



Dlaczego właśnie my





Saint Lancy

We don't just make and sell laser beauty equipment ,
we also supply and Deliver happiness and beauty.
It has become the core values deeply rooted in SAINT LANCY
——Make your beauty business easier!

- 1) 16-letni producent fabryczny. 15-letni złoty dostawca w Alibaba.
- 2) Wysyłka do ponad 180 krajów na całym świecie, obsługując ponad 80 000 klientów
- 3) 100% dobrych opinii od wszystkich klientów.
- 4) Zespół posprzedażny, który może łatwo rozwiązać problemy

COMPANY CERTIFICATE



BV-France's most authoritative certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative certification body Rheinland certification



SGS

SGS-Switzerland's most authoritative certification body SGS certification



CE

Italy ECM Certificat



NQA 13485

NQA medical system certification



®

Trademark Registration



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się ze mną.