

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily



Popularne modele

Zaleta

755 808 1064nm laser diodowy depilacja laserowa

1. 755 808 1064 nm firmy Alma Technology.
2. Dla całej skóry i usuwanie fryzury.
3. Skuteczne dla mieszków włosowych wytwarzają akumulację ciepła, trwałe bezbolesne usuwanie włosów.
4. Prawie bez rozpraszania skóry, bez szkody dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny, bez żadnych skutków ubocznych
5. Układ chłodzenia 3 w 1: Chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą chłodzenie TEC System 3 w 1 Zdolność do pracy 24 godziny
6. 12*35mm duży rozmiar plamki , Skróć czas obróbki dla oryginału 1/5
7. Dodaj logo i język za darmo.



Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach, takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...
Jednocześnie regeneruje i napina skórę.



Opis produktu

1 3wavelengths diode laser
755+808+1064

2 Bigsopt size
12*20mm²
12*35mm²

3 TECPlus
Cool and comfortable experience

Uchwyt szczególności:

- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesna
- 2) Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Zamrożony szafirowy kryształ chłodzący lód, do bezbolesnego usuwania włosów.

Bezbolesny, komfortowy w lodzie proces leczenia



- 1) Użyj importowanej przez Włochy pompy wysokiego ciśnienia, o 40 000 000 dłuższej żywotności
- 2) 2 filtry, 1 filtr do wody miękkiej, 1 filtr do zanieczyszczeń oddzielnie.
- 3) Wysoka moc, silna energia, dobry efekt usuwania włosów.




Nowy projekt uchwytu

755 808 1064 nm od Alma Technology

Rozmiar plamki 12*20mm, 10 barów 1000 w lub 12 barów 1200 w

Rozmiar plamki 12*35mm, 16 barów 1600w.

Nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów.



755nm

More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
 - especially light-colored and thin hair

808/810nm

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.