



Painless 810nm-755nm

V2.9

Diode laser handle


Suitable for all skin tones and body parts

* Laser diodowy o dużej mocy 1800 W z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!

* Laser diodowy umożliwia penetrację światła głębiej w skórę i jest bezpieczniejszy niż inne lasery. ponieważ może uniknąć pigmentu melaniny w naskórku skóry, możemy go używać do trwałego usuwania włosów wszystkich kolorowych włosów na wszystkich 6 rodzajach skóry.

* Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi... Ma również odnawianie skóry.

* Częstotliwość 1-10 Hz. leczenie szybko!!! Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Wyświetlacz uchwytu

1. Laser diodowy o trzech długościach fali.
 2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.
 3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały
 4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Laser Waves łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755nm do depilacji białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Parametry produktu







Model	808V29
Typ lasera	Laser diodowy 808nm lub połączone 3 fale 755/808/1064nm
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	755/808/1064
strzały	20-40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Częstotliwość	1-10HZ
Chłodzenie	Sprężarkapowietrzewoda
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*20mm lub 12*35mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Waga brutto	105 kg
Rozmiar maszyny	53*40*105 cm

Rozmiar pudełka 125*56*70,4

Porównanie efektów przed i po

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Bezbolesne usuwanie włosów, bez skutków ubocznych□ Spraw, aby Twoja skóra była jedwabista i pełna uroku!

System operacyjny

- * 14,0-calowy ekran
- * system wielojęzyczny
- * Łatwy w obsłudze, zapewniający umiejętności operacyjne i usługi dydaktyczne
- * Bezpłatne logo i język można dostosować na scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Sekcja niestandardowa

Możesz dostosować swój ekskluzywny ekran z logo do swoich potrzeb

Dlaczego właśnie my

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



15-letni producent z bogatym doświadczeniem w produkcji maszyn kosmetycznych!

14 lat złoty dostawca Alibaba

Zatwierdzone certyfikaty CE Zatwierdzone certyfikaty TUV

Osobiste wykonane na zamówienie i OEM

Opakowanie produktu

Aluminiowa maszyna pakująca jest solidna i trwała, z ochroną bezpieczeństwa, dzięki czemu Twoja maszyna bezpiecznie wraca do domu!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service