

# Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

\*Increase the treatment head of nasal hair  
and treat small parts easily



## Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- \* Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- \* Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- \* Bezpieczny i szybki.
- \* Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- \* Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;

**350g**

Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.**

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
 (fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
 (brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
 (black hair removal)



## Treatment Comparison





Emergency  
stop button

12 inch big screen  
quick touch  
easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug