



Permanent Hair Loss

HIGH POWER DIODE LASER

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

[Learn more details](#)

Zalety

- * USA lub Niemcy importowały pręt laserowy 8-16bar.
- * Ponad 50 milionów zdjęć, ponad 3 lata nie trzeba zmieniać nowego uchwytu.
- * 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



O uchwycie

1200 w, 1800 w duża moc do swobodnego wyboru

Rozmiar plamki 12*20 lub 12*35mm

- * 350g rękojeść medyczna, niewielka waga, bezpłatna szybka obróbka slajdów;
- * Z lampką kontrolną, aby pokazać stan pracy (na maszynie i uchwycie), bezpiecznie używać



800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless



Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

1. Three wavelength diode laser.
2. Golden laser bars from German or USA imported, 40,000,000+ longer lifespan.
3. Safe, Fast, Painless, permanent
4. For all skin and hair style hair removal
5. 14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.




Model	808V30
Typ lasera	Import z Niemiec / USA, 8 ----16 barów, 800 W ----1600 W
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	808nm lub 755nm 808nm 1064nm
strzały	50 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowany
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Głowica do obróbki High Speed Double TEC CoolingAir i Close Water Circulation z regulowaną temperaturą chłodzenia półprzewodników
Moc	3500W
Rozmiar plamki	12*20mm lub 12*35mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95 kg
Waga brutto	105 kg

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Product Customization Design



Program Debugging



Batch Production



Production and Processing



Machine Debugging



Fine and Safe Packaging

Aby uzyskać więcej informacji o modelu, skontaktuj się z nami!
Online 24 godziny!!