

Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



Dlaczego właśnie my

Dlaczego wszystkie salony, salony piękności, kosmetyczki preferują laser diodowy 808nm do usuwania włosów?

- A) Bezpieczniejsze, bez skutków ubocznych dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny.
- B) 755nm 808nm 1064nm, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, czarna skóra i cienkie włosy można łatwo leczyć, odpowiednie dla wszystkich typów.
- C) Długa szerokość lasera, wysoka energia, skuteczna dla mieszków włosowych powoduje akumulację ciepła, trwałe usuwanie włosów.
- D) Szybko! Duży rozmiar plamki 12 * 36 mm może przyspieszyć szybkość leczenia, szybkość leczenia i wydajność.
- E) Silny system chłodzenia może spowodować chwilowe znieczulenie naskórka, bezbolesne podczas.

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Maszyna do depilacji laserem diodowym Ice Titanium 808nm

Duży rozmiar plamki 12*24mm/12*36mm do szybkiego leczenia

Odcienie skóry I-VI i opalona skóra, bezpieczne i bezbolesne trwałe usuwanie włosów

Soprano



755

808

1064

3 Wavelengths



Painless Proven
safety permanent
hair removal .

All skin
types
eventanned skin



12*24mm



12*36mm



System ciągłego chłodzenia ICE PLUS. Proces leczenia jest bardziej komfortowy.
Może pracować nieprzerwanie przez 24 godziny.



Just One minute!
Quick cooling down to

-25°C



Najnowsza konstrukcja wtyczki może leczyć trudno dostępne małe części ciała.
Takich jak nos, brwi, małżowiny uszne itp.

New breakthrough!



360 ° Rotatable
6.8×6.8mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Improved Reach: **360 ° Rotatable**

Easily treat areas that are normally hard to reach,
including the ears, nostrils and glabella.

Opinie klientów

Treatment Comparison





Program maszyny do wyświetlania ekranu

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Mężczyzna i kobieta, 6 części ciała, 6 typów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (język/logo/system/kolor...)

14inch true touch screen
6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Advantage of: soprano ice laser hair removal machine

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,
Which keep water temperture in 25-28°C,continuous work in summer.
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.
Big spot size 15x25mm,12*38mm,1200 w high power to sure fast hair removal.
Italian water pump: more better for the laser water ciculate
Painless and no side effect.



14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



R & D design Zespoły projektowe i rozwojowe ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec.
 Certyfikowana i przetestowana dojrzała linia produkcyjna i zespół kontroli jakości oraz
 standardowa linia produkcyjna.
 Najbardziej zależy nam na tym, aby wysoka jakość produktów była standardem
 utrzymywania współpracy.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Parametry produktu

Model	Medyczny V19
Typ lasera	Import z Niemiec/USA, 12 barów, 15 barów
Wyświetlacz	14 ---- 15,6-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	755nm 808nm 1064nm
Strzały	40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Chłodzenie High Speed Double TEC Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm/12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Waga brutto	105 kg
Rozmiar maszyny	45*52*110 cm
Rozmiar pudełka	56*70,4*125 cm

Czas dostawy: 3-7 dni roboczych po dokonaniu płatności

Sposób dostawy: drogą powietrzną, DHL, TNT, Fedex lub agentem dostawy

Przed dostawą: testowanie wideo i zdjęć

Gwarancja po dostawie: 2 lata, oferuj nienaganną obsługę posprzedażną

Pakowanie i wysyłka

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month