

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

◆ BUILD MUSCLE

◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Jak działa ta maszyna?

Przyjmuje impuls elektromagnetyczny o wysokiej intensywności, aby budować mięśnie i tony brzucha, ramion, nóg i pośladków.

Budowanie mięśni

Intensywne skurcze supramaksymalne stymulują reakcję mięśni. Energia odbudowuje wewnętrzną strukturę, powodując odnowę komórek mięśniowych, tworzenie białek i łańcuchów włókien mięśniowych. Ta procedura prowadzi do uzyskania większej gęstości i objętości mięśni.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Można wybrać różne style i specyfikacje



Usuwanie tłuszczu

Budowanie mięśni poprawia wydzielanie epinefryny, co przynosi oczywisty efekt prowadzący do supramaksymalnego lipoliza w komórkach tłuszczowych.


Poprawa krążenia limfatycznego

Fale elektromagnetyczne pobudzają hemoglobinę, zwiększają przepływ krwi, krążenie limfy. Procedura zwiększa naturalną eliminację martwych komórek tłuszczowych.

Wysoka intensywność

TeslaSculpt oparty na energii magnetycznej o dużym natężeniu, która mogłaby pokryć duże mięśnie szkieletowe ludzkiego ciała, a ten wysoki poziom energii pozwala na reakcję mięśnia z głęboką przebudową jego wewnętrznej struktury.

Work principle



Treatment demonstration



Hamstring



Thighs



ABS





Shoulder Arm



Gluts

Before and After



Abdominal weight loss



Arm weight loss



Leg weight loss



Leg weight loss

Silniejsza stymulacja

Cewka dwuwarstwowa generuje głębsze i silniejsze efekty elektromagnetyczne o dużej intensywności.

Technologia chłodzenia ciecżą

TeslaSculpt wyposażony w aplikatory chłodzone ciecżą, które pozwalają na długi czas pracy bez problemu z przegrzaniem. 4 aplikatory do stymulacji magnetycznej do leczenia wszystkich problemów niezależnie lub jednocześnie.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o produkcie
24 godziny w Internecie!**