

NEW ! Technology



Zaleta lasera diodowego laser diodowy 755 808 1064

1. 755 808 1064 nm
2. Do usuwania wszystkich rodzajów skóry i włosów.
3. Skuteczne dla mieszków włosowych powodują akumulację ciepła, trwałe bezbolesne usuwanie włosów.
4. Prawie bez rozpraszania skóry, bez szkody dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny, bez żadnych skutków ubocznych



5. Chłodzenie Powietrzem Chłodzenie Wodne Chłodzenie TEC System 3 w 1. Zdolność do pracy 24 godziny,
6. 12*35mm duży rozmiar plamki, skróć czas leczenia dla oryginału 1/5
7. Dodaj logo i język za darmo.







- * 14-calowy ekran True Color 4K, oferujący super fajne wrażenia dotykowe.
 - * Usługa OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porządku.
 - * Dodaj swoje logo i język za darmo
- O uchwycie

12*20mm or 12*35mm handle


Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...





High-quality laser bars imported from USA



▶ 10bar
1000W



▶ 12bar
1200W



▶ 16bar
1600W

1000/1200/1600ww high power

Fast hair removal

- * USA spójny importowany pasek laserowy.
- * 10-40 milionów strzałów (najnowszy złoty pasek laserowy)
- * 10bar 12bar 16bar , do wyboru.
- * Duża moc 1000w/1200w/1600w,



755 808 1064nm Technologia lodowej platyny to najbardziej zaawansowana technologia depilacji. Specjalnie dla różnych stylów skóry i włosów.