



Zalety usuwania włosów laserem diodowym 755 808 1064nm

1. 755 808 1064 nm od Technologii.
2. Do usuwania wszystkich rodzajów skóry i włosów.
3. Skuteczne dla mieszków włosowych powodują akumulację ciepła, trwałe bezbolesne usuwanie włosów.
4. Prawie bez rozpraszania skóry, bez szkody dla skóry i gruczołów potowych, bez blizny, bez żadnych skutków ubocznych
5. System chłodzenia 3 w 1: chłodzenie powietrzem chłodzenie wodą chłodzenie TEC System 3 w 1.
Zdolność do pracy 24 godziny
6. 12*35mm duży rozmiar plamki, skróć czas leczenia dla oryginału 1/5
7. Dodaj logo i język za darmo

Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach, takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...

Jednocześnie regeneruje i napina skórę.



Opis produktu

1 3wavelengths diode laser
755+808+1064

2 Bigsoptsize
12*20mm²
12*35mm²

3 TECPlus
Cool and comfortable experience

Uchwyt szczegóły:


- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesna
- 2) Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Zamrożony szafirowy kryształ chłodzący lód, do bezbolesnego usuwania włosów.

Bezbolesny, komfortowy w lodzie proces leczenia

Different spot size Handle color optional



- 1) Użyj importowanej przez Włochy pompy wysokiego ciśnienia, o 40 000 000 dłuższej żywotności
- 2) 2 filtry, 1 filtr do miękkiej wody, 1 filtr do zanieczyszczeń oddzielnie.
- 3) Wysoka moc, silna energia, dobry efekt usuwania włosów.



Nowy projekt uchwytu

755 808 Technologia 1064 nm

Rozmiar plamki 12*20mm, 10 barów 1000 w lub 12 barów 1200 w

Rozmiar plamki 12*35mm, 16 słupków 1600w.

Nadaje się do pielęgnacji każdego rodzaju skóry i włosów.

Treatment Effect



**Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!
24 godziny w Internecie!!**