



1. Obrotowa wtyczka uchwytu, łatwiejsza do zainstalowania.
2. Odporna na zużycie rura, trwalsza. Rękojeść ma konstrukcję wtryskową, jest lżejsza i bardziej praktyczna.
3. Zupełnie nowy 14-calowy ekran jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.
4. Uchwyt to konstrukcja do formowania wtryskowego, lżejsza i bardziej praktyczna. 5. Ulepsz otwór rozpraszania ciepła, efekt rozpraszania ciepła jest dobry, a rozpraszanie ciepła jest szybsze!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



Najlepszy system chłodzenia: skraplacz półprzewodnikowy powietrze woda TEC

Temperatura wody może być kontrolowana w zakresie 26°C-28°C, 24 godziny nieprzerwanej pracy.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Uchwyt Długa żywotność 20-40 milionów zdjęć

Prędkość 808nm: Złota standardowa długość fali dla wszystkich rodzajów włosów

Alex 755nm: Specyficzny dla blond włosów, cienkich włosów

Długi impuls 1064nm: specyficzny dla ciemnej, opalanej skóry najlepsza jakość lasera opt/nd yag/alexandrite laserowa maszyna do depilacji cena

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,