



New Style Diode Laser

Painless, permanent hairremoval

24-godzinny serwis online, który pomoże Ci dowiedzieć się więcej szczegółów. Skontaktuj się z nami teraz !!

Diode Laser

For You. For Life.



Zaletą 755 808 1064 Maszyna do depilacji laserem diodowym

- 1) Użyj skraplacza TEC, ma on lepszy efekt chłodzenia, upewnij się, że maszyna pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny, nawet latem.
- 2) Użyj importowanej przez Włochy pompy wysokiego ciśnienia, o 40 000 000 dłuższej żywotności
- 3) 2 filtry, 1 filtr do wody miękkiej, 1 filtr do zanieczyszczeń oddzielnie.
- 4) Wysoka moc uchwytu 1600 W, silna energia, dobry efekt usuwania włosów.

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserem diodowym

rozmiar plamki 12*20mm, 10 słupków 1000w.

rozmiar plamki 12*35mm, 12 słupków 1200w.

rozmiar plamki 12*35mm, 16 barów 1600w.

Uchwyt medyczny, lepszy efekt leczenia

Dodano nową głowicę zabiegową, aby obróbka małych części była wygodniejsza



755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserem diodowym

- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesna
- 2) Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Zamrożony szafirowy kryształ chłodzący lód, do bezbolesnego usuwania włosów.



Uchwyt szybko zamarza, co jest wygodne i bezbolesne



Program maszynowy


1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.

3. Angielski język ojczysty.

4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Informacje o rozmiarze

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 8 barów --- 16 barów
Moc każdego paska	100w
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm lub 808nm 755nm 1064nm
Rozmiar plamki	12*35mm²/12*20mm²
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm2 (opcjonalnie do 150 J/cm2)
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	800w/1000w/1200w/1600w
Moc maszyny	2000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
Temperatura kryształów	-10~3°C
Temperatura maszyny	27~31°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zapraszamy do konsultacji