



# D10

## Portable Hair Removal Machine

Three bands: 755nm/808nm/1064nm  
Suitable for all skin types



## DIODE LASER hair removal machine

■ 2 Years Warranty ■ OEM / ODM Service ■ 3 waves 1064nm + 808nm + 755nm

### O maszynie do usuwania włosów D10

- \* USA lub Niemcy importowały pasek laserowy 8—12bar.
- \* Ponad 50 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.
- \* 3 fale 1064nm 808nm 755nm, 3 w 1 można stosować wszystkie rodzaje skóry

# Handle Display

Two colors, two spot sizes are optional



**Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm**

755nm nadaje się do usuwania owłosienia z jasnej skóry.

808nm nadaje się do depilacji neutralnej skóry.

1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry.

# *Working Principle*

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



**ALEX 755nm**

**For white skin**

(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**

**For yellow neutral skin**

(brown hair removal)



**YAG 1064nm**

**For black skin**

(black hair removal)

# The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless  
and effective



- 1) Duży rozmiar: używany 14-calowy kolorowy ekran dotykowy.
- 2) Wiele języków: trzy rodzaje opcji typów skóry, łatwe w obsłudze.
- 3) Usługa OEM: Twoje logo można dodać na ekranie maszyny za darmo, zaakceptuj swój specjalny język.



# Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



**Aby uzyskać więcej informacji, skonsultuj się z nami!  
24 godziny w Internecie!**