



Urządzenie do depilacji laserem diodowym.

- * Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- * Bezpieczny i szybki.
- * Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- * Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;

350g
Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtego (naturalnego) owłosienia skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison





Charakterystyczny punkt sprzedaży

1. Zupełnie nowy ekran o przekątnej 15,6 cala jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.
2. Uchwyt jest formowany wtryskowo, lżejszy i bardziej praktyczny.
3. LOGO 3D z luksusową teksturą.
4. Obrotowa wtyczka uchwytu, łatwiejsza do zainstalowania.
5. Odporna na zużycie rura, trwalsza.
6. Dwa stojaki na uchwyty, wygodniejsze w obsłudze.

Jeśli potrzebujesz pomocy, aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do konsultacji!