



### **Urządzenie do depilacji laserem diodowym.**

- \* Brak pigmentacji. Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- \* Nadaje się do każdego rodzaju skóry;
- \* Bezpieczny i szybki.
- \* Międzynarodowy Złoty Standard Depilacji;
- \* Optymalna długość fali lasera 808nm lub 7558081064nm;

**350g**  
Ultra light handle



12×36mm

**Handle**

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

**Handle**


1200W diode laser hair removal

**Laser trójfalowy łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.**

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).






**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )




**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



# Treatment Comparison





Emergency stop button

12 inch big screen quick touch easy operate

Diode laser handle

Vents

Plug

**Jeśli potrzebujesz pomocy, aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do konsultacji!**