

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



* USA lub Niemcy Dilas importował pasek laserowy. (Najnowszy i najwyższej jakości złoty pasek laserowy)

* Ponad 40 milionów strzałów, ponad 3 lata nie wymagają zmiany nowego uchwytu.

* 755 808 1064nm służy do depilacji wszystkich typów skóry i włosów

Newest **Factory Lowest Price** Diode Laser Hair Removal

**A new
winner
is born!**



HD 4K Screen Design

The screen can be rotated for more convenient operation

One-touch start button

Ciągłe chłodzenie kontaktowe 2 minuty osiągają $-31,3^{\circ}\text{C}$, bezbolesne usuwanie włosów 24 godziny ciągłej pracy bez problemu

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



Chłodzenie lodowej platyny

- * Włącz maszynę, natychmiast schładzając, natychmiast usuwając włosy
- * dobre chłodzenie dłuższa żywotność uchwytu
- * Prawdziwy lodowy bezbolesny efekt usuwania włosów

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



- *.3 fale: 1064nm 808nm 755nm, można użyć 3 w 1 wszystkich rodzajów skóry
- *. Wysoka moc: nowy uchwyt 1000 W/1200 W/1600 W/1800 W dla opcji
- *. Rozmiar plamki uchwytu medycznego 12*24mm, 12*36mm, rozwiązanie do usuwania włosów z twarzy i ciała!
- *.System chłodzenia: Unikalny system chłodzenia Dual-TEC, najskuteczniejszy, aby zapewnić pracę maszyny przez cały dzień, 24 godziny na dobę bez przestojów.
- *.Długa żywotność: 40 milionów strzałów

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Obrotowe końcówki, elastyczne Łatwo leczyć obszary, które normalnie są trudno dostępne, w tym uszy, nozdrza i głąbelę.

Simple installation
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
1200W
big power

Improved Reach:
360 ° Rotatable

Easy installation


Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

Efekt leczenia



Rozmiar plamki 12*20mm/12*35mm lub 12*24mm/12*36mm odpowiedni do usuwania włosów ze wszystkich części

3 --- 5 sesji osiąga idealny efekt usuwania włosów, trwałe usuwanie włosów



Najbardziej autentyczny film o wrażeniach od klientów

Jest świetny dla wrażliwej skóry i dosłownie nic nie poczułam.

Jest o 40% szybszy niż jakikolwiek inny laser, ponieważ głowica jest większa, więc obejmuje większą powierzchnię.

Wspaniała stylistka dzieli się swoim doświadczeniem z laserem u tego klienta



Do depilacji wszystkich typów skóry i włosów

Dobre efekty zobaczysz już po 3 zabiegach.

* Bezbolesny * Szybki * Bez przestojów * Bez skutków ubocznych

Wyświetlacz

14-calowy duży ekran dotykowy lasera diodowego 755 808 1064

* wybór mężczyzny i kobiety dla wszystkich części depilacji

* Dowolny język, jaki chciałeś

*Bezpłatna usługa logo

* niestandardowa usługa ekranu

Usługa OEM / ODM, dowolny styl, dowolny kolor

Więcej szczegółów zapraszamy do konsultacji!