

Diode Laser

ice Hair removal



Maszyna do depilacji Sopran Titanium 1200W 1800W

1. Techniczny laser diodowy, odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry i włosów.
2. Uchwyty: rozmiar plamki 12*24mm, drugi 12*36mm
3. Szybka obróbka: częstotliwość 1-10 Hz, Niemcy importowały pręty laserowe.

Opis produktów





Chłodzenie powietrzem wodą sprężarką
Zabieg z odczuciem lodu, wygodny i bezbolesny



Uchwyt maszyny do usuwania włosów Sopran Titanium

Uchwyt 1.12*24mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12*36mm może być używany w dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramiona i nogi.....

Arm hair removal



Face hair removal



Lip hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal





W zestawie potrójna długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do depilacji jasnej skóry.

808nm nadaje się do neutralnej depilacji skóry.

1064nm nadaje się do depilacji czarnej skóry.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10bar 1200W 15bar 1800W laser diodowy:

*** Niemcy Dilas importował pasek laserowy. (Najnowsza i najlepsza jakość Golden Laser Bar)**

*** Strzały: czas 20-50 milionów strzałów**

*** 755 808 1064nm jest przeznaczony do usuwania wszystkich włosów i włosów;**



Wyświetlacz

- 1) Duży rozmiar: używany 14-calowy kolorowy ekran dotykowy.
- 2) Wiele języków: trzy rodzaje opcji rodzajów skóry, łatwe w obsłudze.
- 3) Usługa OEM: Twoje logo można dodać na ekranie urządzenia za darmo, zaakceptuj swój specjalny język.

