

New Machine

“

**High power diode laser
with nice cooling technology
for hair removal with painless!**

”




* Laser diodowy o dużej mocy 1800 W z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!

* Laser diodowy umożliwia penetrację światła głębiej w skórę i jest bezpieczniejszy niż inne lasery. ponieważ może unikać pigmentu melaniny w naskórku skóry, możemy go używać do trwałego usuwania włosów wszystkich kolorowych włosów na wszystkich 6 rodzajach skóry.

* Nadaje się do wszelkich niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi... Ma również odnawianie skóry.


* Częstotliwość 1-10 Hz. leczenie szybko!!! Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Wyświetlacz uchwytu

1. Laser diodowy o trzech długościach fali. 2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność. 3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, trwały 4. Do usuwania wszystkich włosów i włosów 5. 14.0 calowy ekran dotykowy w prawdziwym kolorze z 6 kolorami skóry.

Handle Details

Three Wavelengths Work Togher



Laser Waves łączy 755nm 808nm 1064nm, nadaje się do wszystkich typów skóry i włosów.

755 nm do usuwania owłosienia z białej skóry (cienkie/złote włosy).

808nm do usuwania żółtej (naturalnej) skóry.

1064nm do usuwania włosów z czarnej skóry (czarnych włosów).

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Parametry produktu







Model	808V29
Typ lasera	Laser diodowy 808nm lub połączone 3 fale 755/808/1064nm
Wyświetlacz	14-calowy dotykowy ekran 4K
Długość fali	755/808/1064
strzały	20-40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm ² , regulowane
Częstotliwość	1-10HZ
Chłodzenie	Sprężarkapowietrzewoda
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*24mm lub 12*36mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Waga brutto	105 kg

Rozmiar
maszyny 53*40*105 cm

Rozmiar
pudełka 125*56*70,4

Porównanie efektów przed i po

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Bezbolesne usuwanie włosów, bez skutków ubocznych □ Spraw, aby Twoja skóra była jedwabista i pełna uroku!

Wyświetlacz systemu ekranowego

System operacyjny

- * 14,0-calowy ekran

- * system wielojęzyczny

- * Łatwy w obsłudze, zapewniający umiejętności operacyjne i usługi dydaktyczne

- * Bezpłatne logo i język można dostosować na scr

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Sekcja niestandardowa

Możesz dostosować swój ekskluzywny ekran z logo do swoich potrzeb

Dlaczego właśnie my

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according
to customer needs

CERTIFICATE



14-letni producent z bogatym doświadczeniem w produkcji maszyn kosmetycznych!

13 lat złoty dostawca Alibaba

Zatwierdzone certyfikaty CE Zatwierdzone certyfikaty TUV

Osobiste wykonane na zamówienie i OEM

Opakowanie produktu

Aluminiowa maszyna pakująca jest solidna i trwała, z ochroną bezpieczeństwa, dzięki czemu Twoja maszyna bezpiecznie wraca do domu!

PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service