




--Zastosowanie laserowej maszyny do usuwania włosów

- * Laser diodowy dużej mocy z przyjemną technologią chłodzenia, do depilacji bezbolesnej!
- * Nadaje się do niechcianej włosów na obszarach jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...
- * Częstotliwość 1-10hz. leczenie szybko!!!

Maszyna do szybkiej oraz stałej depilacji. Bezbolesna!!





Korpus i ekran można obracać o 360 ° i można je dowolnie pchać i ciągnąć, dzięki czemu proces użytkowania jest wygodniejszy



Exfu

NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Available for any unwanted hair
on arms, legs, back, underarms, face, neck, legs, bikini line, etc.



The screen can stretch
The machine body can rotate 360°



Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do depilacji jasnej skóry.
808nm nadaje się do neutralnej depilacji skóry.
1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**

			
spot size: 12*36	spot size: 12*24	spot size: 12*36	spot size: 12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Uchwyt urządzenia do depilacji laserowej EXFU

Uchwyt 1.12*24mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.
2.12*36mm można używać na dużych częściach

ciała, takich jak plecy, ramiona i nogi.....



Authentication

FDA,NQAI3485,CE certification
and more Complete certification
materials

60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services

2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Before After



EXFU

Redefine hair removal equipment
OEM & ODM Professional Design

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

