



New Style Diode Laser

Painless, permanent hairremoval

24-godzinny serwis online, który pomoże Ci poznać więcej szczegółów. Skontaktuj się z nami teraz [☎](#)

Diode Laser

For You. For Life.





Diode lasers



Zalety maszyny do depilacji laserowej diody Alma 755 808 1064

- 1) Użyj skraplacza TEC, ma lepszy efekt chłodzenia, upewnij się, że maszyna pracuje nieprzerwanie przez 24 godziny, nawet latem.
- 2) Użyj włoskiej importowanej pompy wysokociśnieniowej, o 40 000 000 dłuższej żywotności
- 3) 2 filtry, 1 filtr do zmękczenia wody, 1 filtr do oddzielnych zanieczyszczeń.
- 4) Wysoka moc uchwytu 1600 w, silna energia, uzyskaj dobry efekt usuwania włosów.

Opis produktu

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas
like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Uchwyt medyczny, lepszy efekt leczenia

Dodano nową głowicę zabiegową, aby obróbka małych części była wygodniejsza



755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserowej diody Alma

- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesna
- 2) Bezpieczne trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Kryształ szafirowy z mrożonym lodem, do bezbolesnego usuwania włosów.



Uchwyt szybko zamarza, co jest wygodne i bezbolesne







755 808 1064 Uchwył do depilacji laserowej diody Alma

rozmiar plamki 12*20mm, 10 barów 1000w.

rozmiar plamki 12*35mm, 12 barów 1200w.

rozmiar plamki 12*35mm, 16 barów 1600w.




Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany z myślą o humanizacji
2. Męskie/żeńskie, części ciała, 6 typów skóry do wyboru.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Informacje o rozmiarze

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755nm 808nm 1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 8 barów ---16 barów
Moc każdego paska	100W
System wyświetlania	12-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm lub 808nm755nm1064nm
Rozmiar plamki	12*35mm²/12*20mm²
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: co najmniej 10 000 000-40 000 000 zdjęć
Energia	10-150 J/cm2 regulowany (do 150J/cm2 opcjonalnie)
Czas trwania impulsu	40 ~ 800 ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody;
Moc uchwytu	800 w/1000 w/1200 w/1600 w
Moc maszyny	2000w
Źródło elektryczne	220V/50HZ lub 110V/60HZ
Temperatura kryształu	-10~3°C
Temperatura maszyny	27~31°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

Aby uzyskać więcej informacji o produkcie, zapraszamy do konsultacji