

## 2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER

STRONGER: STRONGER POWER 40%

BETTER RESULT

SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER



1. Laser diodowy o trzech długościach fali.

2. Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.

3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały

4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.

6. Można wybrać dwa modele, pojedynczy uchwyt lub podwójny uchwyt



## 2021 Salon Queen

**FASTER, STRONGER, SMARTER**

Najbardziej zaawansowany system chłodzenia TEC wewnątrz tej maszyny, zapewniający bardzo dobre wyniki chłodzenia.

24 godziny czasu pracy. Materiał szafirowy. Rzeczywiste bezbolesne doświadczenie!

- 1) 10 barów/12 barów/16 barów, 10-40 milionów strzałów.
- 2) duży punkt 12\*20mm/12\*35mm do szybkiego usuwania włosów.
- 3) szafirowy kryształ mrożonego lodu, do bezbolesnego usuwania włosów.
- 4) Wysokiej jakości złoty pasek laserowy importowany z języka niemieckiego.
- 5) Rękojeść medyczna już od 350g łatwa w obróbce.

### Układ ekranu

1. 14-calowy duży ekran dotykowy, zaprojektowany w sposób humanizowany.
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry do wyboru.
3. 6 systemów językowych, język ojczysty co tylko chcesz.
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo/system...)

Pasek laserowy	Import z Niemiec/USA, 8 barów, 10 barów, 12 barów, 16 barów
Długość fali	755nm 808nm 1064nm/ lub pojedynczy 808nm
Energia	0-150J/cm <sup>2</sup>
Częstotliwość	1-10 Hz
Szerokość impulsu	40-800ms
Operacyjny interfejs LCD	14,0 TFT True Color ekran dotykowy LCD
System chłodzenia	Obieg powietrza i wody zamkniętej Głowica zabiegowa z regulacją temperatury chłodzenia półprzewodników
Moc	4000 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz
NW / GW	62kg/78kg


# Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design



Wyświetlanie certyfikatu

# CERTIFICATE DISPLAY



# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

