

Why

choose us?

14 years factory

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier

60000+ customers in 102 countries

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

2 years warranty

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

Make Your Beauty Business More Easier !



Nasza przewaga

14 lat doświadczenia fabrycznego, serwis A.ODM / OEM B. Profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy i zespół kontroli jakości, zespół obsługi posprzedażnej i sprzedaży C. Posiada certyfikat CE, ISO 13485, ponad 20 certyfikatów patentowych D. Najbardziej dojrzałe doświadczenie w usuwaniu włosów półprzewodnikowych

Opis produktów

DIODE LASER

*3 waves 1064nm + 808nm + 755nm,
*Safe, Fast, Painless, permanent
*For all skin and hair style hair removal

>>>

1. Laser diodowy o trzech długościach fali.
- 2.Importowane złote paski laserowe z Niemiec lub USA, 40 000 000 dłuższa żywotność.
3. Bezpieczny, szybki, bezbolesny, stały
4. Do wszystkich depilacji skóry i włosów

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5,14 cala i 6 kolorach skóry.

Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY




O uchwytach



Bezpieczeństwo użytkowania na wszystkich rodzajach skóry

1. Alex 755nm dla jasnej skóry
2. Dioda prędkości 808nm dla żółtej skóry
3. Długi impuls 1064nm dla ciemniejszej skóry



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)


Parametry produktu



Czas trwania impulsu	10-300ms regulowany
Temperatura kryształów	-27°C~5°C
Pasek laserowy	10bar/12bar/16bar, importowane z Niemiec/USA
Technologia	Fale flaków Technologia 7558081064nm
Moc wyjściowa	1000w/1200w/1600w
Typ lasera	Laser diodowy 808nm lub połączone 3 fale 755/808/1064nm
System wyświetlania	12-calowy ekran
Długość fali	755/808/1064

strzały	20-40 milionów strzałów
Energia	10~150 j/cm2, regulowane
Częstotliwość	1-10 Hz
Chłodzenie	Sprężarka powietrzewoda
Moc	3500 W
Rozmiar plamki	12*20mm lub 12*35mm do wyboru
Napięcie	110 V/60 HZ lub 220 V/50 HZ do wyboru
Waga netto	95kg
Rozmiar maszyny	53*40*105 cm

Wyświetlacz



Program maszynowy

1. 14-calowy duży ekran, szybki dotyk
2. Męski i żeński, 6 części ciała, 6 rodzajów skóry ustawiających inteligentne oprogramowanie
3. 6 opcji językowych, można dodać swój język ojczysty
4. Bezpłatna usługa programu OEM (logo / system...)

Tabela porównawcza efektu przed i po depilacji

