

**Pozbycie się niechcianych włosów to problem stary jak świat, a długotrwałe usuwanie włosów jest szczególnie trudne. Metoda laserowego usuwania włosów EXFU, kompleksowe rozwiązanie do naprawdę skutecznego usuwania włosów.**



**Zalety maszyny do usuwania włosów laserem diodowym 755 808 1064**

- 1) Użyj TEC skraplacz, ma lepszy efekt chłodzenia, upewnij się, że maszyna działa nieprzerwanie przez 24 godziny, nawet latem.
- 2) Użyj Włochy importowana pompa wysokiego ciśnienia, 40 000 000 dłuższa żywotność
- 3) 2 filtry, 1 filtr do wody miękkiej, 1 filtr do oddzielenia zanieczyszczeń.
- 4) Wysoka moc 3000 W, silna energia, uzyskaj dobry efekt usuwania włosów.



## 360 degree bidirectional rotation

—  
No need to drag, easily rotate various angles  
Rotating without winding, the operation is more convenient




Najnowsza fabryka Najniższa cena Depilacja laserowa diody  
Projekt ekranu HD 4K

Ekran można obracać, aby zapewnić wygodniejszą obsługę  
Przycisk uruchamiania jednym dotknięciem



Może być stosowany do usuwania włosów na wszystkich częściach ciała, bezpieczny, bezbolesny, wygodny i trwały



Cool glow equivalent



Laser diodowy nowego typu EXFU do usuwania owłosienia

# Painless Freezing Hair Removal



12\*24mm<sup>2</sup> large cool area, no pain and no skin damage.

EXFU



The handle is small and lightweight,  
weighing as low as 350g

Just One minute!  
Quick cooling down to **-29°C**

**755 808 1064 Uchwyt do depilacji laserem diodowym**

rozmiar plamki 12\*20mm, 10 słupków 1000w.

rozmiar plamki 12\*35mm, 12 słupków 1200w.

rozmiar plamki 12\*35mm, 16 barów 1600w.

## 808 Hair Removal treatment pictures



- 1) Depilacja laserem diodowym jest bezbolesny
- 2)Bezpieczny trwałe usuwanie włosów na wszystkich rodzajach skóry
- 3) Zamrożony lód chłodzenie szafirowe szkieleko, do bezbolesnej depilacji.



System ekranu

### **Program maszyny z diodami laserowymi**

1. 14 cal duży ekran dotykowy, humanizowany zaprojektowany, dioda laserowy system operacyjny
2. Mężczyzna/kobieta, części ciała, 6 rodzajów skóry dla opcji.
3. Angielski język ojczysty.
4. Bezpłatnie OEM/ODM obsługa programu (logo/system...)



## Konfiguracja produktu

Przedmiot	Pionowy laser diodowy 755 808 1064nm
Typ lasera	Laser diodowy, 12 barów, 16 barów
Moc każdego paska	100w
System wyświetlania	14-calowy kolorowy ekran dotykowy
Długość fali	808nm/755nm/1064nm
Rozmiar plamki	12*24mm <sup>2</sup> /12*36mm <sup>2</sup>
Żywotność uchwytu laserowego	808nm: Co najmniej 20 000 000-40 000 000 strzałów
Energia	Regulacja 10-150 J/cm <sup>2</sup> (opcjonalnie do 150 J/cm <sup>2</sup> )
Czas trwania impulsu	40 ~ 800ms regulowany
Częstotliwość	1,0-10 Hz;
System chłodzenia	Skrapacz półprzewodnikowy TEC powietrze zamknięty obieg wody
Zajmij się mocą	1000w/1200w/1600w
Moc maszyny	3500 W
Źródło elektryczne	220 V/50 Hz lub 110 V/60 Hz



Temperatura kryształów	-29~5°C
Temperatura maszyny	27°C
wymaganie mocy	AC220V/110V 50~60Hz

profil firmy

### 3 lata gwarancji!

Bezpłatne usługi szkoleniowe online, wsparcie techniczne  
Duża moc 1600 W , satysfakcjonujący efekt depilacji

**Authentication**  
 NQA13485,CB certification  
 and more Complete certification  
 materials

**60000+ Customers**  
 We have professional after sale  
 team and we provide 7\*24  
 services

**2 Years Warranty**  
 2 years warranty for each  
 machine, All questions will get  
 reponse within 24 hours

1. Weifang Mingliang Electronics Co., Ltd jest wysoce profesjonalnym i doświadczonym producentem sprzętu kosmetycznego w Chinach, ma 14 lat w branży kosmetycznej
2. Mamy profesjonalną produkcję r & D dział, może zapewnić wsparcie techniczne, 2 lata gwarancji

## ABOUT COMPANY

Shandong Xinghua Electronics Co., Ltd.



## ABOUT US

[LEARN MORE](#)

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equipment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America South America , Europe ,more than 102 countrys .





Professional  
Production R&D  
department



Wide range  
of beauty machines



14 Years

Professional Factory



Dust-free installation  
workshop



Professional  
technical team

**Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o produkcji 24 godziny w Internecie!**