

360° bidirectional rotation

Rotating the machine without moving
Efficient and labor-saving



--Zastosowanie laserowej maszyny do usuwania włosów

- * Laser diodowy dużej mocy z przyjemną technologią chłodzenia, do bezbolesnego usuwania włosów!
- * Nadaje się do niechcianych włosów na obszarach takich jak twarz, ramiona, pachy, klatka piersiowa, plecy, bikini, nogi...
- * Częstotliwość 1-10hz. leczenie szybko!!!

Maszyna do szybkiego i trwałego usuwania włosów. Bezbolesny!!



The handle can be placed **at will**



Do as one wishes

Exfu NEW ARRIVAL

Style: Stationary



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, back, legs, bikini, chest...

EXFU

7 93 26.0 600

Zawiera potrójną długość fali: 755nm 808nm 1064nm

755nm nadaje się do usuwania owłosienia z jasnej skóry.

808nm nadaje się do depilacji neutralnej skóry.

1064nm nadaje się do usuwania włosów z czarnej skóry.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



spot size:12*36



spot size:12*24



spot size:12*36



spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Uchwyt urządzenia do depilacji laserowej EXFU

Uchwyt 1.12*24mm może być używany na małych częściach ciała, takich jak depilacja twarzy i inne małe miejsca.

2.12*36mm można używać na dużych częściach ciała, takich jak plecy, ramiona i nogi.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Zapraszamy do konsultacji! Usługa online 7X24 godziny!